


CPCI-system for pluggbar PSU, vannrett, 2 U, 4 spor

KATALOGNUMMER

24579-082



2 U CompactPCI-system med horisontalt kortbur for fire 6 U-kort, fire RTM-kort og ett CompactPCI 3 U pluggbar strømforsyning. Mulighet for å montere en ekstra pluggbar strømforsyning.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med IEC 60297-3-101, '102, '103; IEEE 1101,1 , 1101,10/11; bakplan i samsvar med PICMG 2,0 rev. 3,0

System med horisontalt kortbur. Forformat: 6 U, 160 mm dyp, i/O bak: 6 U, 80 mm dyp

Bakplan (signal og strøm i én enhet) 4 spor, 6 U, 64 -biters systemspor venstre, strømkontakt (2 x P 47)

Varmeravledning med varmbyttingsvifte (luftstrøm venstre mot høyre)

Klargjort for montering av en 19-tommers CompactPCI-strømforsyning (3 U, 8 HP)

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 4

Type: 19-tommers rackmontering

Bakplatype: 6 U CompactPCI

Dataoverføring: 64-bit PCI Bus

Strøm per spor: 40W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Venstre mot høyre

Rackhøyde: 2U

Strømforsyningstype: (1) Pluggbar PSU

Strømforsyning inkludert: Nei

Bakre i/U: Ja

Samsvarer med: PICMG 2,0 R3.0

Dybde: 275mm

Høyde: 88.1mm

Bredde: 449mm

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

48 VDC-versjon på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE