


Frame Type Plug-In Unit Guide Rail, 5 Pairs

KATALOGNUMMER

24812-101



Føringsskinnene kan klippes på det perforerte topp-/bunndekselet. Det er nødvendig hvis PCB vil bli montert fra spor 2.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

PCB-feste kreves fra spor 2

Sporvidde 2 mm.

PBT, UL, 94, V-0

Rød

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Styreskinne

Type: Plugin-enhet for rammetype

Fungerer med: Plugin-enhet for rammetype

Kortdybde: 160mm

Rillebredde: 2

Materiale: Polykarbonat

Farge: Rød


Antall pakker: 10

Pakkeenhet: Par.

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Styreskinnen passer til 167 mm og 227 dype kassetter.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE