



Eurorack Skyveskinne, 40 kg, dybdejusterbart

KATALOGNUMMER

28127-001



Eurorack Skyveskinne med 40 kg lastekapasitet for montering på kabinettstolper eller 19-tommers panel-/skyvefester. Glideskinnen støtter hylle av tungt 19-tommers chassis.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kan monteres i trinn på 1 U

Statisk lastekapasitet 40 kg per par, dybdejusterbar

St, 1,5 mm, ferdig AlZn

For montering på 19-tommers panel-/skyvefester eller 19-tommers serverpanel-/skyvefester (avstand c fra 675 mm til 850 mm)

Støtte for tunge 19-tommers moduler

Bred støtte overflate

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Glideskinne

Produktfamilie: Eurorack

Materiale: Stål

Avslutt: Aluminium-sinkbelagt

Lengde: 560mm

Statisk belastning: 40kg

Pakkeantall: 1

Gross Weight: 2.26kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kun for rackmontering fra 800 mm dybde.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE