


Frontpanel, uskjermet, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, fremre anodisert, bakre ledende

KATALOGNUMMER

30838-123



Frontpanel, uskjermet, anodisert foran og ledende bak.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Delvis bredde frontpanel, Al, 2,5 mm.

Al, front anodisert, ledende

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 3U

Antall pakker: 1

Tilbehørstype: Frontpanel

Montering: Skrue foran

Fremre overflate: Eloksert

Bakre flate: Ledende

Behandlede kanter: Nei

Samsvarer med: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Dybde (D): 2.5mm

EMC-beskyttelse: Nei

Overflate: Eloksert; Passivisert

Høyde (H): 128.4mm

Materiale: Aluminium

Produkttype: Frontpanel

Type: Frontpanel uten håndtak

Bredde (W): 426.4mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill festemateriale (hylser, krageskruer) separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE