


Strømkabel, USA til IEC C13, 2,5 m, svart

KATALOGNUMMER

60103-141



nVent SCHROFF-nettkabel gir praktisk, universell feste med variable festeinnretninger. De er generelle i naturen og passer inn i ulike applikasjoner som vifter, skaplys, etc., industrielle PC-tilkoblinger, avbruddsfrie strømforsyninger, systemer.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Applikasjoner: Vifter, skaplys, industrielle PC-tilkoblinger, avbruddsfrie strømforsyninger og systemer

PRODUKTEGENSKAPER

Inngangskontakt: US = US Standard

Utgangskontakt: IEC C13

Lengde: 2500mm

Pakkeantall: 1

Farge: Svart

Kontakttype: Rett

Materiale: PVC

Produkttype: Kabel

Net Weight: 0.165kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE