

L260-spak aktivert Card-Lok

KATALOGNUMMER

L260-4.80-1



L260-serien har en verktøyfri spakdesign som er ideell for vedlikehold på feltnivå, og kan leveres forhåndskalibrert for klemmekraft på forespørsel.

ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Vekt 1,17 g/cm (0,105 oz/ tommer)

Fleksible monteringsalternativer

Tilgjengelig med svart anodisert plating bare

Spak aktivert

Min-ekspansjon 8,26 mm (0,325 tommer)

Profil 6,35 mm (0,250 tommer) x 6,26 mm (0,270 tommer)

DSCC CID 59789

5 segment, utformet med shaft design

Lengde 96,5 mm (3,80 tommer) til 325 mm (12,80 tommer), trinn på 12,7 mm (0,5 tommer)

For applikasjoner med kald vegg

Gjennomsnittlig klemkraft = forhåndskalibrert til 125 lbs eller 145 lbs, kundedefinert

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: PCB-holder

Materiale: Aluminium

Type: Shafted

Termisk ytelse: God

Profil: 6.35 x 6.26 mm

Klemmekraft: 45 – 90kgf

Bredde på avstand: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig compatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE