

265 Card-Lok

KATALOGNUMMER

V265-5.80T2LK



Series 265 Card Lok har også en lettere, smal profil som er ideell for å beholde PCB som er tett befolket i kabinettet. Den avskyggende utformingen gir mer jevn klemkraft over lengden på Card Lok, samtidig som kile- og karosserijustering opprettholdes for enklere installasjon.

ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

5 segment, utformet med shaft design

Min-ekspansjon 7,37 mm (0,290 tommer)

Fleksible monteringsalternativer

Tilgjengelig med gull chem film, klar chem film, svart anodisert, hard svart anodisert, eller elektroløs nikkel plating

Lengde 96,5 mm (3,80 tommer) til 325 mm (12,80 tommer), trinn på 12,7 mm (0,5 tommer)

Vekt 0,89 g/cm (0,80 oz/ tommer)

Profil 5,72 mm (0,225 tommer) x 5,84 mm (0,230 tommer)

For applikasjoner med kald vegg

Gjennomsnittlig klemmekraft (4,80 tommer, svart anodisert) = 404 kg.

Skruen er aktivert

Mulighet for momentbegrensning tilgjengelig, ideelt for vedlikehold på 2. Nivå

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: PCB-holder

Materiale: Aluminium

Type: Shafted

Termisk ytelse: Bedre

Profil: 5.72 x 5.84 mm

Klemmekraft: 181 – 226kgf

Bredde på avstand: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

Designfunksjon: Momentbegrensning

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig compatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE