


EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, tungt, skjermet, fremre håndtak

EMC skjermet underbrack for bakplanmontering, tung versjon med tox-sveisede sidepaneler og fronthåndtak.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type H («tung»), 19-tommers brakett er fast festet til sidepanelet (tox-kald sveiset) og inkluderer håndtak

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig

Leveres som plassbesparende flatpakke

Aluminiumskonstruksjon

Horisontal skinnetype «tung»

Bakre horisontal skinne for montering i bakplan med isolasjonsbånd

EMC på ca. 40 dB ved 1 GHz, 30 dB ved 2 GHz, forutsatt at fronten er dekket med skjermede frontpaneler, testing i henhold til VG 95373 del 15

Støt og vibrasjon testet i henhold til de tyske standardene BN 411002, BN 411003

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

IP 20, i samsvar med IEC 60529

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium

Avslutt: Eloksert; Passivisert

Produkttype: Subrack/chassis

EMC-skjerming: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde (D)	Pakkeantall	For montering	Styredebde	EMC-pakning
24567-172	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Tekstil
24567-173	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24567-174	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24567-472	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Tekstil
24567-473	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil
24567-474	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Tekstil

Table 2/3

Katalognummer	Støt- og vibrasjonstoleranse	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Rackbredde	Statisk belastning
24567-172	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-173	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-174	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-472	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-473	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-474	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3


Katalognummer	Hurtiglevering
---------------	----------------

24567-172	Nei
24567-173	Nei
24567-174	Nei
24567-472	Nei
24567-473	Nei
24567-474	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskiner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE