

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, robust, skjermet

Subrack med forsterkede horisontale skinner og sidepaneler for montering i bakplan.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Subrack med sidepanel og horisontal skinne, type R «robust» med 3 hullsfeste for økt stabilitet (+60 % sammenlignet med 2 hullsfeste av «tunge» skinner)

Aluminiumskonstruksjon

Bakre horisontal skinne for montering i bakplan med isolasjonsbånd. Spesielle adapterskinner gjør det mulig å montere ledningskjølte enheter

Interne og eksterne dimensjoner i henhold til: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10

EMC på ca. 40 dB ved 1 GHz, 30 dB ved 2 GHz, forutsatt at fronten er dekket med skjermede frontpaneler, testing i henhold til VG 95373 del 15

IP 20, i samsvar med IEC 60529

Støt og vibrasjon testet i henhold til mil 167, IEC 61587 DL 3, mil 810 G, mil 901D. Støt- og vibrasjonsbestandig i alle tre aksiale retninger.

Leveres som plassbesparende flatpakke

Modifikasjoner som utskjæringer, forskjellige utførelser eller dimensjoner tilgjengelig. Subrack med teleskopskinner kan tas i bruk for kabinettmontering på forespørsel

Robust horisontal skinnetype

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Avslutt:	Eloksert; Passivisert
Produkttype:	Subrack/chassis
EMC-skjerming:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Pakkeantall	For montering	Styredybde	Pakning
24567-149	3U	295mm	1	Bakplan	160mm	Tekstil EMC
24567-449	6U	295mm	1	Bakplan	160mm	Tekstil EMC

Table 2/3

Katalognummer	Støt- og vibrasjonstoleranse	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Rackbredde	Statisk belastning
24567-149	25g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G., MIL 901 D., IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G., MIL 901 D., IEC 61587 DL3	84HP	25kg

Table 3/3

Katalognummer	Hurtiglevering
24567-149	Nei
24567-449	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Testrapporter online.

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE