

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for bakplan, glideskinne, Retrofit skjerming

Ikke-skjermet subrack for bakplan, kan subrack settes sammen på glideskinner for å støtte subrack inne i et skap.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type F («fleksibel»), 19-tommers brakett er dybdejusterbar

Subrack kan brukes med glideskinner

Horisontale skinner bak for bakplanmontering med isolasjonsbånd

Installert last opp til 11 kg.

Gjenget innlegg, isolasjonsstrimmel forhåndsmontert

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Eloksert; Passivisert
EMC-beskyttelse:	Nei
Produkttype:	Subrack/chassis

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	EMC-pakningstype
---------------	-----------	-------	---------------	---------------	-----------	------------------

24553-132	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rustfritt stål
24553-133	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rustfritt stål
24553-134	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål
24553-432	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rustfritt stål
24553-433	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rustfritt stål
24553-434	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål

Table 2/2

Katalognummer	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Rackbredde	Statisk belastning	Hurtiglevering
24553-132	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nei
24553-133	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nei
24553-134	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nei
24553-432	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nei
24553-433	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nei
24553-434	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Alternativt produkt for eldre EuropaLab og Europac subrack-serier.

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskiner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE