

EuropacPRO 19-tommers Subrack Kit for din-kontakt, glideskinne, Retrofit skjerming

En 60603-2 , Subrack kan monteres på glideskinner for å støtte underholderen inne i et skap.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Subrack med sidepanel type F («fleksibel»), 19-tommers brakett med hakk for montering av glideskinne

Installert last opp til 11 kg.

Subrack kan brukes med glideskinner

Horisontale skinner, bak, for montering av kobling (IEC 60603-2 / din 41612)

Gjenget innsats forhåndsmontert

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning:	11kg
EMC-beskyttelse:	Nei
Produkttype:	Subrack/chassis

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	For montering	Kortdybde	EMC-pakningstype
---------------	-----------	-------	---------------	---------------	-----------	------------------

24553-192	3U	235mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm	Rustfritt stål
24553-193	3U	295mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm	Rustfritt stål
24553-194	3U	355mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål
24553-492	6U	235mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm	Rustfritt stål
24553-493	6U	295mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm	Rustfritt stål
24553-494	6U	355mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rustfritt stål

Table 2/3

Katalognummer	Håndtak inkludert	Montering	Samsvarer med	Overflate	Materiale	Rackbredde
24553-192	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	Eloksert, Passivisert	Aluminium	84HP
24553-193	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	Eloksert, Passivisert		84HP
24553-194	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	Eloksert, Passivisert		84HP
24553-492	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	Eloksert, Passivisert		84HP
24553-493	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	Eloksert, Passivisert		84HP
24553-494	Nei	Rack	IEC 60297-3-103	Eloksert, Passivisert		84HP

Table 3/3

Katalognummer	Hurtiglevering
24553-192	Nei
24553-193	Nei

Katalognummer	Hurtiglevering
24553-194	Nei
24553-492	Nei
24553-493	Nei
24553-494	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Individuell konfigurasjon: Bredt utvalg av varianter i høyde, bredde og dybde; føringsskinner for et bredt spekter av applikasjoner; innvendige alternativer; tilbehør og monteringsmateriale.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE