


EuropacPRO Avansert EMC-sidepaneldeksel

Aluminiums sidepanel 3 mm for å øke EMC-skjermeeffekten til slipsen ved å dekke de nødvendige utskjæringene.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sidepaneldeksler for økt lateral RF-skjerming

Montert på utsiden av standard sidepanel

Monteringsmateriell er inkludert

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Produktserie:	EuropacPRO
Overflate:	Passivisert
Produkttype:	Sidepanel
Fungerer med:	Subracks
Type:	Type H.
EMC-beskyttelse:	Ja

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	Lengde	Pakkeenhet	Hurtiglevering
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Par.	Nei
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Par.	Nei

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	Lengde	Pakkeenhet	Hurtiglevering
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Par.	Nei
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Par.	Nei
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Par.	Nei
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Par.	Nei
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Par.	Nei
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Par.	Nei
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Par.	Nei
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Par.	Nei
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Par.	Nei
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Par.	Nei
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Par.	Nei
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Par.	Nei
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Par.	Nei
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Par.	Nei
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Par.	Nei
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Par.	Nei
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Par.	Nei
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Par.	Nei

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	Lengde	Pakkeenhet	Hurtiglevering
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Par.	Nei
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Par.	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Sidepanel og 19 tommers brakett er tox-kald sveiset sammen. Toxen = klinching teknikk, uten tillegg hjelpemidler. Dette skjer med spesialverktøy og høyt trykk.

9 U versjon tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE