


EuropacPRO-dekselplate for bolting til sidepanelet



En dekselplate brukes til elektromagnetisk skjerming eller som mekanisk beskyttelse. Dekselet kan skrues på sidepanelet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For variabel posisjonering av horisontale skinner f.eks. for PCB med standardformater

Perforering grad 58%

Egnet for bruk med alle horisontale skinner

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Produkttype:	Dekselplate
Produktfamilie:	EuropacPRO
Avslutt:	Passivisert
Type:	Perforet
Arbeider med:	Subracks

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Pakkeenhet	Tiltrekkingsmoment	Hurtiglevering
---------------	------------	-------	-------------	------------	--------------------	----------------

24560-064	42HP	175mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-066	42HP	295mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-061	42HP	275mm	2	Par.		Nei
24560-065	42HP	235mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-071	63HP	175mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24579-090	42HP	277.75mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-072	63HP	235mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-078	84HP	175mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-062	63HP	275mm	2	Par.		Nei
24560-073	63HP	295mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-079	84HP	235mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-063	84HP	275mm	2	Par.		Nei
24579-092	84HP	277.75mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-080	84HP	295mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-081	84HP	355mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-082	84HP	415mm	2	Par.	2.1N·m	Nei
24560-083	84HP	475mm	2	Par.	2.1N·m	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE