


# EuropacPRO-monteringsplate for bruk med dekselplate



Monteringsplate for bruk med dekselplater for montering og festing av tunge komponenter. Monteringsplater i full bredde (like bred som bæreplaten eller systemdekselet) er festet til sidepanelene. Monteringsplatene med delvis bredde er festet til sidepanelet og den horisontale skinnen ved hjelp av en monteringsstripe.

Styreskinner type 4,4 og forsterket type kan ikke brukes i kombinasjon med en monteringsplate. Topp-/bunndeksel som settes inn i sporet på lykten (type L) horisontale skinner, kan ikke brukes i kombinasjon med en monteringsplate.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

For montering og festing av tunge komponenter

Monteringsplate, full bredde: Monteringsplaten er like bred som dekselet/systemdekselet og er festet til sidepanelene

En styreskinne kan monteres i første og siste sporstilling

I tillegg til monteringsplaten kan EMC-dekselplater også monteres på underplaten

Styreskinner type 4,4 og forsterket kan ikke brukes

## SPESIFIKASJONER

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Materiale:</b>      | Aluminium       |
| <b>Produktfamilie:</b> | EuropacPRO      |
| <b>Produkttype:</b>    | Monteringsplate |
| <b>Arbeider med:</b>   | Subracks        |

Table 1/1

| Katalognummer | Rackbredde | Pakkeantall | Dybde | Bredde | Sertifiseringer | Hurtiglevering |
|---------------|------------|-------------|-------|--------|-----------------|----------------|
|---------------|------------|-------------|-------|--------|-----------------|----------------|

|           |      |   |         |          |      |     |
|-----------|------|---|---------|----------|------|-----|
| 34563-004 | 84HP | 1 | 112.5mm | 431.35mm | RoHS | Nei |
| 34563-019 | 63HP | 1 | 172.5mm | 324.67mm | RoHS | Nei |
| 34563-014 | 42HP | 1 | 172.5mm | 217.99mm | RoHS | Nei |
| 34563-009 | 28HP | 1 | 172.5mm | 146.88mm | RoHS | Nei |
| 34563-003 | 63HP | 1 | 112.5mm | 324.67mm | RoHS | Nei |
| 34563-002 | 42HP | 1 | 112.5mm | 217.99mm | RoHS | Nei |
| 34563-001 | 28HP | 1 | 112.5mm | 146.88mm | RoHS | Nei |
| 34563-024 | 84HP | 1 | 172.5mm | 431.35mm | RoHS | Nei |
| 34563-044 | 84HP | 1 | 412.5mm | 431.35mm |      | Nei |
| 34563-042 | 84HP | 1 | 352.5mm | 431.35mm |      | Nei |
| 34563-028 | 84HP | 1 | 292.5mm | 431.35mm |      | Nei |
| 34563-026 | 84HP | 1 | 232.5mm | 431.35mm |      | Nei |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**