


EuropacPRO bakre hette for EMC-pakning i rustfritt stål



Den bakre hetten brukes som en skjermet bakre grense og krever 60 mm plass. Hvis bakhetten derfor brukes, må sidepaneldybden være 60 mm større enn tavledybden. Kontakt mellom bakhetten og de horisontale skinnene etableres av kontaktstrimmelen i rustfritt stål for dekselplaten. Det er derfor ikke behov for ytterligere EMC-tetning. Bakdeksel kan ikke brukes samtidig med hjørneprofilen bak.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Den bakre hetten brukes som en skjermet bakre grense. Bakdekselet krever 60 mm plass. Hvis bakhetten derfor brukes, må sidepaneldybden være 60 mm større enn tavledybden. Eksempel: For en bretttybde på 160 mm brukes et sidepanel (med bakdeksel) på 235 mm (175 mm + 60 mm)

Kontakt mellom bakhetten og de horisontale skinnene etableres av kontaktstrimmelen i rustfritt stål for dekselplaten. Det er derfor ikke behov for ytterligere EMC-tetning

Bakdeksel kan ikke brukes samtidig med hjørneprofilen bak

For EMC-skjerming, bestill EMC-pakning for horisontal skinne separat.

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Produkttype:	Deksel
Produktserie:	EuropacPRO
Overflate:	Passivisert
Type:	Bakre hette
Fungerer med:	Subracks

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Hurtiglevering
34561-752	3U	84HP	1	Nei
34561-763	6U	63HP	1	Nei
34561-750	3U	42HP	1	Nei
34561-764	6U	84HP	1	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Nødvendig antall skruer per bakdeksel: 3 U subrack 10 skruer; 6 U subrack 16 skruer.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE