


Fronthåndtak i ett stykke, bredde 12,2 mm.



Håndtaket kan settes sammen til en subrack eller 19-tommers frontpanel. Tilgjengelig med klar eller svart anodisert overflate. Håndtakene vil boltes fra baksiden.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 30 kg/par.

Boltet bakfra

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Produktfamilie:	EuropacPRO
Produkttype:	Håndtak
Arbeider med:	Subracks

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Pakkeantall	Håndtakstype	Farge	Tiltrekkingsmoment
10501-116	1U	Eloksert	1	Rett	Sølv	
10501-016	2U	Eloksert	1	Rett	Sølv	

Katalognummer	Rackhøyde	Avslutt	Pakkeantall	Håndtakstype	Farge	Tiltrekkingsmoment
10501-004	2U	Eloksert	1	Rett	Sølv	
10501-025	2U	Eloksert	1	Rett	Svart	
10501-020	3U	Eloksert	1	Vinklet håndtak	Sølv	2.4N·m
10501-005	3U	Eloksert	1	Rett	Sølv	2.4N·m
10501-026	3U	Eloksert	1	Rett	Svart	2.4N·m
10501-006	4U	Eloksert	1	Rett	Sølv	
10501-018	4U	Eloksert	1	Rett	Sølv	2.4N·m
10501-021	4U	Eloksert	1	Vinklet håndtak	Sølv	2.4N·m
10501-027	4U	Eloksert	1	Rett	Svart	
10501-007	5U	Eloksert	1	Rett	Sølv	
10501-028	5U	Eloksert	1	Rett	Svart	
10501-022	6U	Eloksert	1	Vinklet håndtak	Sølv	2.4N·m
10501-008	6U	Eloksert	1	Rett	Sølv	2.4N·m
10501-029	6U	Eloksert	1	Rett	Svart	2.4N·m

Table 2/2

Katalognummer	Hurtiglevering
10501-116	Nei
10501-016	Nei
10501-004	Nei

Katalognummer	Hurtiglevering
10501-025	Nei
10501-020	Nei
10501-005	Nei
10501-026	Nei
10501-006	Nei
10501-018	Nei
10501-021	Nei
10501-027	Nei
10501-007	Nei
10501-028	Nei
10501-022	Nei
10501-008	Nei
10501-029	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssettet separat.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE