


Frontpanel, flat, frostbeskyttelse, D-Sub-utkobling



Flatt frontpanel med utkobling for D-Sub-kontakter. Skivbar for EMC-pakning i rustfritt stål.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For EMC-pakning i rustfritt stål

Al, 2,5 mm, front anodisert, ledende

SPESIFIKASJONER

Rackhøyde:	3U
Rackbredde:	4HP
Materiale:	Aluminium
Avslutt:	Eloksert; Passivisert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel

Type: Frontpanel uten håndtak


EMC-skjerming: Nei (ettermonterbar)

Table 1/2

Katalognummer	Pakkeantall	Montering	Pakning	Front finish	Bakutførelse	Antall pins
30118-353	1	Skrue foran	Rustfritt stål EMC	Eloksert	Ledende	(2) 25
30118-352	1	Skrue foran	Rustfritt stål EMC	Eloksert	Ledende	(2) 15
30118-350	1	Skrue foran	Rustfritt stål EMC	Eloksert	Ledende	(1) 25
30118-351	1	Skrue foran	Rustfritt stål EMC	Eloksert	Ledende	(2) 9
30118-354	1	Skrue foran	Rustfritt stål EMC	Eloksert	Ledende	(3) 9
30118-348	1	Skrue foran	Rustfritt stål EMC	Eloksert	Ledende	(1) 9
30118-349	1	Skrue foran	Rustfritt stål EMC	Eloksert	Ledende	(1) 15

Table 2/2

Katalognummer	Behandlede kanter	Samsvarer med	Dybde (D)	Høyde (H)	Bredde (W)	Hurtiglevering
30118-353	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-352	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-350	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-351	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-354	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-348	Nei	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	128.4mm	19.98mm	Nei



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på installasjonen, skade på personell eller skade på eiendom.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE