


Frontpanel, flatt, uskjermet, D-Sub-utskjæringer



Flatt frontpanel med utkobling for D-Sub-kontakter.
Uskjermet versjon.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ikke-skjermet versjon

Al, 2,5 mm, fremre anodisert, bakre ledende

SPESIFIKASJONER

Rackhøyde:	3U
Rackbredde:	4HP
Materiale:	Aluminium
Avslutt:	Eloksert; Passivisert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel uten håndtak

Table 1/2

Katalognummer	Pakkeantall	Montering	Front finish	Bakutførelse	Antall pins	Behandlede kanter
30118-346	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	(2) 25	Nei
30118-347	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	(3) 9	Nei
30118-344	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	(2) 9	Nei
30118-345	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	(2) 15	Nei
30118-342	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	(1) 15	Nei
30118-343	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	(1) 25	Nei
30118-341	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	(3) 9	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Samsvarer med	Dybde (D)	EMC-skjerming	Høyde (H)	Bredde (W)	Hurtiglevering
30118-346	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nei	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-347	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nei	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-344	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nei	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-345	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nei	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-342	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nei	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-343	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nei	128.4mm	19.98mm	Nei
30118-341	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	2.5mm	Nei	128.4mm	19.98mm	Nei


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER



Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vennligst bestill festemateriale (hylser, krageskruer) separat.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE