


Styreskinne med koding for CompactPCI / VME64x, forskyvning 0,1 tommer



Plastforskyvning (0,1 tommer) styreskinne med koding for CompactPCI- og VME64x-systemer danner et pålitelig grensesnitt mellom underbakkemekanikken og delenehetene. De valgfrie tags-/kodingspinnene forhindrer at platene settes inn i feil spor. Styreskinnene kan i tillegg boltes til den horisontale skinnen eller 1,5 mm tykke plater for høyere støt- og vibrasjonskrav. Styreskinne kan valgfritt utstyres med en ESD-klemme, som sikrer ledende kontakt mellom PCB, håndtak (IES, IEL) og horisontal skinne. Egnert for RatiopacPRO/-AIR, PropakPRO, CompacPRO og EuropacPRO.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Forskjøvet (0,1 tommer) styreskinne med 2 mm sporbredde og koding for CompactPCI-strømforsyninger

Valgfrie ESD-klips for PCB-spor og for justeringsbolt tilgjengelig

Valgfri nøkkeling/kodingskopper for å hindre at brett settes inn i feil sporposisjon

Styreskinner kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Type	Arbeider med	Sporvidde	Materiale	Farge	Hurtiglevering
64560-072	Koding, forskyvning	Subracks, Tilfeller, Understell	2	Plast	Grønn	Nei
64560-071	Koding, forskyvning	Subracks, Tilfeller, Understell	2	Plast	Grønn	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE