

Styreskinne med koding for CompactPCI / VME64x, PC



Ny generasjon av WIH-styreskinner for PCB- eller pluggenheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene. Med den optimaliserte designen og det nye plastmaterialet av høy kvalitet ble ikke bare stabiliteten betydelig økt, men også brannsikkerhetsegenskapene forbedret. Dette betyr at materialet sikrer lav brennbarhet, lav røyktetthet og oppfyller kravene i en 45545-2 (Brannsikkerhet i jernbanevogn), R22, R23 og R24 med

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ny generasjon med kodetype plast føringskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

SPESIFIKASJONER

Arbeider med:	Subracks; Tilfeller; 19-tommers chassis; Systemer
Type:	Koding
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Produkttype:	Styreskinne

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Farge	Pakkeantall	Styredybde	Sporvidde	Samsvarer med
64568-090	Fiberforsterket plast	Grå	1	160mm	2	NS-EN 45545-2
64568-109	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	1	160mm	2.5	NS-EN 45545-2
64568-089	Fiberforsterket plast	Rød	1	160mm	2	NS-EN 45545-2
64568-110	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	1	160mm	2.5	NS-EN 45545-2
24568-357	Fiberforsterket plast	Rød	10	70mm	2	NS-EN 45545-2
24568-360	Fiberforsterket plast	Grå	10	70mm	2	NS-EN 45545-2
24568-358	Fiberforsterket plast	Grå	10	160mm	2	NS-EN 45545-2
24568-356	Fiberforsterket plast	Rød	10	160mm	2	NS-EN 45545-2
24568-341	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	10	280mm	2.5	NS-EN 45545-2
24568-331	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	10	280mm	2.5	NS-EN 45545-2
24568-332	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	10	340mm	2.5	NS-EN 45545-2
24568-342	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	10	340mm	2.5	NS-EN 45545-2
64568-086	Fiberforsterket plast	Grå	1	70mm	2	NS-EN 45545-2
64568-085	Fiberforsterket plast	Rød	1	70mm	2	NS-EN 45545-2
64568-111	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	1	220mm	2.5	NS-EN 45545-2
64568-112	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	1	220mm	2.5	NS-EN 45545-2

Katalognummer	Materiale	Farge	Pakkeantall	Styredybde	Sporvidde	Samsvarer med
64568-092	Fiberforsterket plast	Grå	1	220mm	2	NS-EN 45545-2
64568-091	Fiberforsterket plast	Rød	1	220mm	2	NS-EN 45545-2

Table 2/2

Katalognummer	Avslutt	Hurtiglevering
64568-090		Nei
64568-109		Nei
64568-089		Nei
64568-110		Nei
24568-357		Nei
24568-360		Nei
24568-358		Nei
24568-356		Nei
24568-341	Eloksert	Nei
24568-331	Eloksert	Nei
24568-332	Eloksert	Nei
24568-342		Nei
64568-086		Nei
64568-085		Nei
64568-111		Nei

Katalognummer	Avslutt	Hurtiglevering
64568-112		Nei
64568-092		Nei
64568-091		Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE