


Styreskinne med koding, preassembeld ESD-klemme for CompactPCI / VME64x, PC



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ny generasjon med kodetype plast føringsskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne forhåndsmontert

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

SPESIFIKASJONER

Arbeider med:	Subracks; Tilfeller; 19-tommers chassis; Systemer
Type:	Koding og ferdigmonterte ESD-klemmer
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Materiale:	Fiberforsterket plast
Produkttype:	Styreskinne

Table 1/2

Katalognummer	Farge	Pakkeantall	Styredybde	Sporvidde	Samsvarer med	Jernbanetype
24568-853	Rød	10	70mm	2	NS-EN 45545-2	Øverst
24568-855	Rød	10	70mm	2	NS-EN 45545-2	Nederst
24568-854	Grå	10	70mm	2	NS-EN 45545-2	Øverst
24568-856	Grå	10	70mm	2	NS-EN 45545-2	Nederst
24568-847	Rød	10	160mm	2	NS-EN 45545-2	Nederst
24568-850	Rød	10	160mm	2	NS-EN 45545-2	Øverst
24568-848	Grå	10	160mm	2	NS-EN 45545-2	Nederst
24568-851	Grå	10	160mm	2	NS-EN 45545-2	Øverst

Table 2/2

Katalognummer	Hurtiglevering
24568-853	Nei
24568-855	Nei
24568-854	Nei
24568-856	Nei
24568-847	Nei
24568-850	Nei
24568-848	Nei
24568-851	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE