


Styreskinne endestykke, PC

Plast endestykker for individuelle multi-piece føringsskinner med plast eller aluminium ekstrudering midtstykke. Tilgjengelig som standard eller tilbehør.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Styreskinnensluttstykker (PC) for individuelle styreskinner i flere deler med plast- eller aluminiumsekstrudering

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Mid-stykker tilgjengelig for standard PCB lengder (160, 220, 280 og 340 mm) og for spesielle dimensjoner som 1000 mm versjon

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan skrues for høyere støt- og vibrasjonsbehov

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

SPESIFIKASJONER

Arbeider med:	Subracks; Tilfeller; Understell
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Materiale:	Fiberforsterket plast
Produkttype:	Skinners endestykke

Table 1/1

Katalognummer	Pakkeantall	Samsvarer med	Type	Pakkeenhet	Sporvidde	Hurtiglevering
---------------	-------------	---------------	------	------------	-----------	----------------

64568-018	1	NS-EN 45545-2	Tilbehør	Par.	2.5	Nei
64568-004	1	NS-EN 45545-2	Standard	Par.	2	Nei
64568-014	1	NS-EN 45545-2	Standard	Par.	2.5	Nei
64568-093	1	NS-EN 45545-2	Koding, Peg	Par.	2.5	Nei
64568-094	1	NS-EN 45545-2	Koding, Peg	Par.	2.5	Nei
64568-095	1	NS-EN 45545-2	Koding, Peg	Par.	2.5	Nei
64568-008	1	NS-EN 45545-2	Tilbehør	Par.	2	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE