

Inpac 19" Chassis



The nVent SCHROFF Inpac chassis, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies and also can be used for desktop applications.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Grounding/earthing kit optional

RAL 7030 powder coat finish

For assembly with 19" components or individually with mounting plates

Three rows of ventilation slots in base for air inlet

Aluminum construction with die-cast front and rear frames

IP 20, in accordance with IEC 60529

External dimensions in accordance with IEC 60297-3-101

Grounding/earthing connectors to: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 part 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 part 1/A1

Modifications such as cutouts or paint available

SPESIFIKASJONER

Rackbredde: 84HP

Produkttype: Eske

Produktserie: Inpac

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	Montering	Samsvarer med	EMC-beskyttelse
10828-151	3U	254.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-152	3U	314.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-153	3U	374.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-154	3U	434.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-156	4U	254.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-157	4U	314.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-158	4U	374.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-159	4U	434.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-168	6U	374.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-169	6U	434.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-171	2U	254.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-172	2U	314.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei
10828-173	2U	374.5mm	1	Stativ	IEC 60297-3-101	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Materiale	Statisk belastning	Hurtiglevering
10828-151	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-152	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-153	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei

Katalognummer	Overflate	Materiale	Statisk belastning	Hurtiglevering
10828-154	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-156	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-157	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-158	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-159	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-168	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-169	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-171	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-172	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei
10828-173	Pulverbelagt	Aluminium, Stål	15kg	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Max. installation space when fitting 19" components is 75 HP.

Scope of delivery includes screws to fix rear and front panels.

Cover and base plate available in other colors.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE