

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.
Ultra-low profil design



FUNKSJONER

Enlogic EN1xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU og sørger for overvåking av enhetsnivå i faktureringsgrad

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-strømredundanselsløsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
EN1402	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Svart
EN1403	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Svart
EN1450	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN1808	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Svart
EN1809	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Svart

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
EN1811	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Svart
EN1812	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Svart
EN1850	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN1880	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(21) låsing C13/C15, (21) låsing C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN1950	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN1980	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) låsing C13/C15, (18) låsing C13/C15/C19/C21	36	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbyrter	Bytt uttak	Antall kretsbyrtere	Effektvurdering	Lengde på inngangskabel	Plassering av inngangskabel
EN1402	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	0			Toppmating
EN1403	Ingen kretsbyrter	Nei	0	11,0 kVA	3m	Toppmating
EN1450	Ingen kretsbyrter	Nei	0	11,5 kVA Nord-Amerika, 11,0 kVA International	1.8m	Toppmating
EN1808	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6			Toppmating
EN1809	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6			Toppmating
EN1811	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6	22,0 kVA	3m	Toppmating
EN1812	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6			Toppmating

Katalognummer	Kretsbytter	Bytt uttak	Antall kretsbytere	Effektvurdering	Lengde på inngangskabel	Plassering av inngangskabel
EN1850	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	1.8m	Toppmating
EN1880	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	6	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	1.8m	Toppmating
EN1950	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	12	34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	1.8m	Toppmating
EN1980	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Nei	12	34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA International	1.8m	Toppmating

Table 3/6						
Katalognummer	Inngangsspenn ing	Fase	Maks. Effektinngang	Nominell spenning	Av/på-bryter er inkludert	Utgangsspenn ing
EN1402	400V	3 PH WYE	11,0 kVA			200 – 240VAC
EN1403	380 – 415V	3 PH.	11,0 kVA	415V	Nei	230VAC
EN1450	380 – 415V	3 PH.	11,5 / 11,0 kVA	415V	Nei	208 – 230VAC
EN1808	400V	3 PH WYE	22,0 kVA			200 – 240VAC
EN1809	400V	3 PH WYE	22,0 kVA			200 – 240VAC
EN1811	380 – 415V	3 PH.	22,0 kVA	415V	Nei	230VAC
EN1812	400V	3 PH WYE	22,0 kVA			200 – 240VAC
EN1850	380 – 415V	3 PH.	17,3 / 22,1 kVA	415V	Nei	208 – 230VAC
EN1880	380 – 415V	3 PH.	17,3 / 22,1 kVA	415V	Nei	208 – 230VAC
EN1950	380 – 415V	3 PH.	14,4 kVA	415V	Nei	208 – 230VAC

Katalognummer	Inngangsspenn ing	Fase	Maks. Effektinngang	Nominell spenning	Av/på-bryter er inkludert	Utgangsspenni ng
EN1980	380 – 415V	3 PH.	14,4 kVA	415V	Nei	208 – 230VAC

Table 4/6

Katalognummer	Strømstyrke (redusert strømstyrke)	Pluggtype	Rackenheter	Avtakbar inngangskabel	Måletype	Materiale
EN1402	16 A.	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nei	Inndata	
EN1403	16 A.	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nei	Inndata	Stål
EN1450	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 internasjonale	IEC 60309 520P6/516P6	0U	Nei	Inndata	Stål
EN1808	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nei	Inndata	
EN1809	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nei	Inndata	
EN1811	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nei	Inndata	Stål
EN1812	32 A.	IEC 60309 532P6 (IP44)	0U	Nei	Inndata	
EN1850	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nei	Inndata	Stål
EN1880	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale	IEC 60309 530P6/532P6	0U	Nei	Inndata	Stål
EN1950	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 internasjonale	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nei	Inndata	Stål
EN1980	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 internasjonale	IEC 60309 560P6/563P6	0U	Nei	Inndata	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Avslutt	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Pakkeantall
EN1402						1
EN1403	Pulverlakkert	1750mm	52mm	53mm	7.11kg	1
EN1450	Pulverlakkert	1490mm	56mm	55mm	8kg	1
EN1808						1
EN1809						1
EN1811	Pulverlakkert	1750mm	55mm	53mm	10.22kg	1
EN1812						1
EN1850	Pulverlakkert	1780mm	56mm	55mm	10.5kg	1
EN1880	Pulverlakkert	1826mm	56mm	55mm	11.02kg	1
EN1950	Pulverlakkert	1826mm	56mm	75mm	12.5kg	1
EN1980	Pulverlakkert	1826mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Katalognummer	Avbryt vurderingen	Hurtiglevering
EN1402	5kAIC	Nei
EN1403		Nei
EN1450		Nei
EN1808	5kAIC	Nei
EN1809	5kAIC	Nei

Katalognummer	Avbryt vurderingen	Hurtiglevering
EN1811		Nei
EN1812	5kAIC	Nei
EN1850		Nei
EN1880		Nei
EN1950		Nei
EN1980		Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE