

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



FUNKSJONER

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EN2316-A	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(12) C13, (4) C19	16	Svart
EN2317	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(12) C13, (4) C19	16	Svart
EN2326	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN2325	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN2329	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13, (8) C19	32	Svart
EN2337	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(38) C13, (6) C19	44	Svart

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antallkontakter	Farge
EN2350	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Svart
EN2380	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(16) låsing C13/C15, (16) låsing C13/C15/C19/C21	32	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Krets Bryter	Utganger med bryter	Krets brytermerngde	Strømklassifisering	Lengde på inngangskabel	Plassering av inngangskabel
EN2316-A	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	0			Mating forfra
EN2317	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	0			Mating fra toppen
EN2326	Ingen krets bryter	Ja	0	3,7 kVA	3m	Mating fra toppen
EN2325	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	2	7,4 kVA	3m	Mating fra toppen
EN2329	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	2	7,4 kVA	3m	Mating fra toppen
EN2337	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	2			Mating fra toppen
EN2350	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	2	7,4 kVA	3m	Mating fra toppen
EN2380	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	2	7,4 kVA	3m	Mating fra toppen

Table 3/6

Katalognummer	Inngangsspenn ing	Fase	Maks. inngangseffekt	Nominell spenning	Av/på-bryter inkludert	Utgangsspenn ing
EN2316-A	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA			100 – 240VAC
EN2317	200 – 240V	1 PH	3.68 kVA			200 – 240VAC
EN2326	100 – 240V	1 PH	3.68 kVA	230V	Ja	230VAC

Katalognummer	Inngangsspenn ing	Fase	Maks. inngangseffekt	Nominell spenning	Av/på-bryter inkludert	Utgangsspenni ng
EN2325	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2329	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2337	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA			200 – 240VAC
EN2350	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN2380	200 – 240V	1 PH	7.44 kVA	230V	Ja	230VAC

Table 4/6

Katalognummer	Strømstyrke (reduert strømstyrke)	Pluggtype	Rackenheter	Uttakbar inngangskabel	Målingstype	Materiale
EN2316-A	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 A, Internasjonal	C20	0U	Ja	Inngang	
EN2317	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nei	Inngang	
EN2326	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Ja	Inngang	Stål
EN2325	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Inngang	Stål
EN2329	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Inngang	Stål
EN2337	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Inngang	
EN2350	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Inngang	Stål
EN2380	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Inngang	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker
EN2316-A						1

Katalognummer	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker
EN2317						1
EN2326	Pulverbelagt	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EN2325	Pulverbelagt	1750mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EN2329	Pulverbelagt	1750mm	52mm	53mm	8.52kg	1
EN2337						1
EN2350	Pulverbelagt	1490mm	56mm	75mm	9.12kg	1
EN2380	Pulverbelagt	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Katalognummer	Nominelt avbrudd	Hurtiglevering
EN2316-A	5kAIC	Nei
EN2317	5kAIC	Nei
EN2326	5kAIC	Nei
EN2325	5kAIC	Nei
EN2329	5kAIC	Nei
EN2337	5kAIC	Nei
EN2350	5kAIC	Nei
EN2380	5kAIC	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE