

Intelligent PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



FUNKSJONER

Enlogic EN2xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EN2402	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EN2403	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EN2450	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2808	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(12) C13, (12) C19	24	Svart
EN2810	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13, (12) C19	36	Svart

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antallkontakter	Farge
EN2812	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(36) C13, (12) C19	48	Svart
EN2850	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN2852	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2880	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(21) låsing C13/C15, (21) låsing C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2950	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN2980	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(18) låsing C13/C15, (18) låsing C13/C15/C19/C21	36	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med bryter	Kretsbyrtermengde	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel	Inngangsspenn ing
EN2402	Ingen kretsbyrter	Ja	0	11.0 kVA	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2403	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	0		Mating fra toppen	400V
EN2450	Ingen kretsbyrter	Ja	0	11,5 kVA Nord-Amerika, 11,0 kVA internasjonal	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2808	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6	22.0 kVA	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2810	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6	22.0 kVA	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2812	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6		Mating fra toppen	400V

Katalognummer	Kretsbytter	Utganger med bryter	Kretsbytermengde	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel	Inngangsspenn
EN2850	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA internasjonal	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2852	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA internasjonal	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2880	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA internasjonal	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2950	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	12	34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA internasjonal	Mating fra toppen	380 – 415V
EN2980	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	12	34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA internasjonal	Mating fra toppen	380 – 415V

Table 3/6

Katalognummer	Fase	Maks. inngangseffekt	Nominell spenning	Av/på-bryter inkludert	Utgangsspenn	Pluggtype
EN2402	3 PH	11.0 kVA	415V	Ja	230VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2403	3 PH WYE	11.0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 516P6 (IP44)
EN2450	3 PH	11.5 / 11.0 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 520P6/516P6
EN2808	3 PH	22.0 kVA	415V	Ja	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2810	3 PH	22.0 kVA	415V	Ja	230VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2812	3 PH WYE	22.0 kVA			200 – 240VAC	IEC 60309 532P6 (IP44)
EN2850	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2852	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6

Katalognummer	Fase	Maks. inngangseffekt	Nominell spenning	Av/på-bryter inkludert	Utgangsspenning	Pluggtype
EN2880	3 PH	17.3 / 22.1 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 530P6/532P6
EN2950	3 PH	34.6 / 43.5 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6
EN2980	3 PH	34.6 / 43.5 kVA	415V	Ja	208 – 230VAC	IEC 60309 560P6/563P6

Table 4/6						
Katalognummer	Strømstyrke (reduisert strømstyrke)	Rackenheter	Uttakbar inngangskabel	Målingstype	Materiale	Overflate
EN2402	16 A	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt
EN2403	16 A	0U	Nei	Inngang		
EN2450	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 A, Internasjonal	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt
EN2808	32 A	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt
EN2810	32 A	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt
EN2812	32 A	0U	Nei	Inngang		
EN2850	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 A, Internasjonal	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt
EN2852	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 A, Internasjonal	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt
EN2880	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 A, Internasjonal	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt
EN2950	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 A, Internasjonal	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt

Katalognummer	Strømstyrke (reduisert strømstyrke)	Rackenheter	Uttakbar inngangskabel	Målingstype	Materiale	Overflate
EN2980	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 A, Internasjonal	0U	Nei	Inngang	Stål	Pulverbelagt

Table 5/6

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker	Lengde på inngangskabel
EN2402	1750mm	52mm	53mm	7.62kg	1	3m
EN2403					1	
EN2450	1490mm	56mm	75mm	12kg	1	1.8m
EN2808	1750mm	52mm	53mm	9.81kg	1	3m
EN2810	1750mm	85mm	53mm	10.92kg	1	3m
EN2812					1	
EN2850	1780mm	56mm	75mm	13kg	1	1.8m
EN2852	1780mm	56mm	75mm	11.22kg	1	1.8m
EN2880	1780mm	56mm	75mm	11.32kg	1	1.8m
EN2950	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1	1.8m
EN2980	1826mm	56mm	75mm	14.23kg	1	1.8m

Table 6/6

Katalognummer	Nominelt avbrudd	Hurtiglevering
EN2402		Nei
EN2403	5kAIC	Nei

Katalognummer	Nominelt avbrudd	Hurtiglevering
EN2450		Nei
EN2808		Nei
EN2810		Nei
EN2812	5kAIC	Nei
EN2850		Nei
EN2852		Nei
EN2880		Nei
EN2950		Nei
EN2980		Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE