

Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



FUNKSJONER

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EN5403	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EN5325	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN5329	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13, (8) C19	32	Svart
EN5337	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(38) C13, (6) C19	44	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med byrter	Kretsbyrtermen gde	Strømnivå	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel
---------------	-------------	---------------------	--------------------	-----------	---------------------	-----------------------------

EN5403	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Nei	0			Mating fra toppen
EN5325	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Nei	2		7,4 kVA	Mating fra toppen
EN5329	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Nei	2		7,4 kVA	Mating fra toppen
EN5337	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Nei	2	32A		Mating fra toppen

Table 3/6

Katalognumme r	Inngangsspenn ing	Fase	Nominelt avbrudd	Maks. inngangseffekt	Nominell spenning	Av/på-bryter inkludert
EN5403	400V	3 PH WYE	5kAIC	11.0 kVA		
EN5325	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nei
EN5329	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA	230V	Nei
EN5337	200 – 240V	1 PH	5kAIC	7.44 kVA		

Table 4/6

Katalognumme r	Utgangsspenni ng	Strømstyrke (redusert strømstyrke)	Pluggtype	Rackenheter	Uttakbar inngangskabel	Målingstype
EN5403	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 516P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp
EN5325	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp
EN5329	230VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp
EN5337	200 – 240VAC	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp

Table 5/6

Katalognumme r	Materiale	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
EN5403						
EN5325	Stål	Pulverbelagt	1780mm	52mm	53mm	8.82kg

Katalognummer	Materiale	Overflate	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
EN5329	Stål	Pulverbelagt	1780mm	52mm	53mm	8.52kg
EN5337						

Table 6/6

Katalognummer	Antall pakker	Lengde på inngangskabel	Hurtiglevering
EN5403	1		Nei
EN5325	1	3m	Nei
EN5329	1	3m	Nei
EN5337	1		Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE