

Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.
Ultra-low profil design



FUNKSJONER

Enlogic EN5xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU-en og den individuelle uttakskontrollen, og sørger for overvåking av enhetsnivå for faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
EN5402	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EN5808	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Svart
EN5810	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (12) C19	36	Svart
EN5812	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Svart
EN5850	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Bytt uttak	Kretsbyrter	Effektvurdering	Antall kretsbyrtere	Plassering av inngangskabel	Inngangsspenn ing
EN5402	Nei	Ingen kretsbyrter	11,0 kVA	0	Toppmating	380 – 415V
EN5808	Nei	16 A, 1-polet, Hy-Mag	22,0 kVA	6	Toppmating	380 – 415V
EN5810	Nei	16 A, 1-polet, Hy-Mag	22,0 kVA	6	Toppmating	380 – 415V
EN5812	Nei	16 A, 1-polet, Hy-Mag		6	Toppmating	400V
EN5850	Nei	20 A, 1-polet, Hy-Mag	17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA International	6	Toppmating	380 – 415V

Table 3/6

Katalognummer	Fase	Avbryt vurderingen	Nominell spenning	Maks. Effekttinngang	Av/på-bryter er inkludert	Strømstyrke (reduert strømstyrke)
EN5402	3 PH.		415V	11,0 kVA	Nei	16 A.
EN5808	3 PH.		415V	22,0 kVA	Nei	32 A.
EN5810	3 PH.		415V	22,0 kVA	Nei	32 A.
EN5812	3 PH WYE	5kAIC		22,0 kVA		32 A.
EN5850	3 PH.		415V	17,3 / 22,1 kVA	Nei	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 internasjonale

Table 4/6

Katalognummer	Utgangsspenn ing	Rackenheter	Pluggtype	Måletype	Avtakbar inngangskabel	Materiale
EN5402	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	Utløp	Nei	Stål
EN5808	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Utløp	Ja	Stål
EN5810	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Utløp	Nei	Stål

Katalognummer	Utgangsspennings	Rackenheter	Pluggtype	Måletype	Avtakbar inngangskabel	Materiale
EN5812	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	Utløp	Nei	
EN5850	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	Utløp	Nei	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Avslutt	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Pakkeantall
EN5402	Pulverlakkert	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN5808	Pulverlakkert	1780mm	52mm	53mm		1
EN5810	Pulverlakkert	1780mm	85mm	53mm	12.23kg	1
EN5812						1
EN5850	Pulverlakkert	1780mm	56mm	75mm	11.93kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Hurtiglevering
EN5402	3m	Nei
EN5808	3m	Nei
EN5810	3m	Nei
EN5812		Nei
EN5850	1.8m	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE