


Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.
Ultra-low profil design



FUNKSJONER

Enlogic EN6xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekt og strøm til hvert enkelt uttak og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

IPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13, C19-uttak

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
EN6326	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN6325	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN6329	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(24) C13, (8) C19	32	Svart
EN6337	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(38) C13, (6) C19	44	Svart
EN6350	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C21	40	Svart

Katalognummer	Produktfamilie	Type	Produkttype	Sokkeltype	Antall socket	Farge
EN6380	Logikk	Intelligent PDU	Socket Strip	(16) låsing C13/C15, (16) låsing C13/C15/C19/C 21	32	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Kretsbyrter	Bytt uttak	Antall kretsbyrtere	Effektvurdering	Plassering av inngangskabel	Inngangsspenn ing
EN6326	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	0		Toppmating	200 – 240V
EN6325	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Toppmating	200 – 240V
EN6329	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Toppmating	200 – 240V
EN6337	16 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	2		Toppmating	200 – 240V
EN6350	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Toppmating	200 – 240V
EN6380	20 A, 1-polet, Hy-Mag	Ja	2	7,4 kVA	Toppmating	200 – 240V

Table 3/6

Katalognummer	Fase	Avbryt vurderingen	Maks. Effekttinngang	Nominell spenning	Av/på-bryter er inkludert	Utgangsspenn ing
EN6326	1 PH.	5kAIC	3,68 kVA			200 – 240VAC
EN6325	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6329	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6337	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA			200 – 240VAC
EN6350	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC
EN6380	1 PH.	5kAIC	7,44 kVA	230V	Ja	230VAC

Table 4/6

Katalognummer	Strømstyrke (reduisert strømstyrke)	Pluggtype	Rackenheter	Avtakbar inngangskabel	Måletype	Materiale
EN6326	16 A.	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp	
EN6325	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp	Stål
EN6329	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp	Stål
EN6337	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp	
EN6350	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp	Stål
EN6380	32 A.	IEC 60309 32P6 (IP44)	0U	Nei	Utløp	Stål

Table 5/6

Katalognummer	Avslutt	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Pakkeantall
EN6326						1
EN6325	Pulverlakkert	1780mm	52mm	53mm	9kg	1
EN6329	Pulverlakkert	1780mm	52mm	53mm	9.44kg	1
EN6337						1
EN6350	Pulverlakkert	1490mm	56mm	75mm	9.22kg	1
EN6380	Pulverlakkert	1490mm	56mm	75mm		1

Table 6/6

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Hurtiglevering
EN6326		Nei
EN6325	3m	Nei

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Hurtiglevering
EN6329	3m	Nei
EN6337		Nei
EN6350	3m	Nei
EN6380	3m	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE