

Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



FUNKSJONER

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

SPESIFIKASJONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antall kontakter	Farge
EN6402	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(18) C13, (6) C19	24	Svart
EN6403	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(30) C13, (6) C19	36	Svart
EN6450	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN6808	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(12) C13, (12) C19	24	Svart
EN6810	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13, (12) C19	36	Svart

Katalognummer	Produktserie	Type	Produkttype	Kontakttype	Antallkontakter	Farge
EN6812	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(36) C13, (12) C19	48	Svart
EN6850	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Svart
EN6880	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(21) låsing C13/C15, (21) låsing C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN6910	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(24) C13/C15, (24) C13/C19	48	Svart
EN6950	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(21) C13/C15, (21) C13/C15/C19/C21	42	Svart
EN6980	Enlogic	Intelligent PDU	Sokkelskinne	(18) låsing C13/C15, (18) låsing C13/C15/C19/C21	36	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Krets Bryter	Utganger med bryter	Krets bryter mengde	Strømnivå	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel
EN6402	Ingen krets bryter	Ja	0		11.0 kVA	Mating fra toppen
EN6403	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	0			Mating fra toppen
EN6450	Ingen krets bryter	Ja	0		11,5 kVA Nord-Amerika, 11,0 kVA internasjonal	Mating fra toppen
EN6808	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6		22.0 kVA	Mating fra toppen
EN6810	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6		22.0 kVA	Mating fra toppen
EN6812	16 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6	32A		Mating fra toppen

Katalognummer	Kretsbyrter	Utganger med bryter	Kretsbyrtermengde	Strømnivå	Strømklassifisering	Plassering av inngangskabel
EN6850	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6		17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA internasjonal	Mating fra toppen
EN6880	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	6		17,3 kVA Nord-Amerika, 22,1 kVA internasjonal	Mating fra toppen
EN6910	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	16		34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA internasjonal	Mating fra toppen
EN6950	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	12		34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA internasjonal	Mating fra toppen
EN6980	20 A, 1-polet, Hy-MAG	Ja	12		34,6 kVA Nord-Amerika, 43,5 kVA internasjonal	Mating fra toppen

Table 3/6

Katalognummer	Maks. inngangseffekt	Inngangsspenn ing	Fase	Av/på-bryter inkludert	Nominell spenning	Utgangsspenn ing
EN6402	11.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	230VAC
EN6403	11.0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6450	11.5 / 11.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6808	22.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	230VAC
EN6810	22.0 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	230VAC
EN6812	22.0 kVA	400V	3 PH WYE			200 – 240VAC
EN6850	17.3 / 22.1 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6880	17.3 / 22.1 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC

Katalognummer	Maks. inngangseffekt	Inngangsspenn ing	Fase	Av/på-bryter inkludert	Nominell spenning	Utgangsspenn ing
EN6910	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6950	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC
EN6980	34.6 / 43.5 kVA	380 – 415V	3 PH	Ja	415V	208 – 230VAC

Table 4/6						
Katalognummer	Pluggtype	Strømstyrke (redusert strømstyrke)	Uttakbar inngangskabel	Rackenheter	Materiale	Overflate
EN6402	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt
EN6403	IEC 60309 516P6 (IP44)	16 A	Nei	0U		
EN6450	IEC 60309 520P6/516P6	20 A (16 A) Nord-Amerika, 16 A, Internasjonal	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt
EN6808	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt
EN6810	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt
EN6812	IEC 60309 532P6 (IP44)	32 A	Nei	0U		
EN6850	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 A, Internasjonal	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt
EN6880	IEC 60309 530P6/532P6	30 A (24 A) Nord-Amerika, 32 A, Internasjonal	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt
EN6910	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 A, Internasjonal	Ja	0U	Stål	Pulverbelagt
EN6950	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 A, Internasjonal	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt

Katalognummer	Pluggtype	Strømstyrke (reduisert strømstyrke)	Uttakbar inngangskabel	Rackenheter	Materiale	Overflate
EN6980	IEC 60309 560P6/563P6	60 A (48 A) Nord-Amerika, 63 A, Internasjonal	Nei	0U	Stål	Pulverbelagt

Table 5/6

Katalognummer	Målingstype	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Antall pakker
EN6402	Utløp	1780mm	52mm	53mm	7.82kg	1
EN6403	Utløp					1
EN6450	Utløp	1490mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6808	Utløp	1780mm	52mm	53mm	10.22kg	1
EN6810	Utløp	1780mm	85mm	53mm	8.72kg	1
EN6812	Utløp					1
EN6850	Utløp	1780mm	56mm	75mm	12kg	1
EN6880	Utløp	1780mm	56mm	75mm	11.62kg	1
EN6910	Utløp	2260mm	56mm	75mm	17.04kg	1
EN6950	Utløp	1826mm	56mm	75mm	13.5kg	1
EN6980	Utløp	1826mm	56mm	95mm	14.53kg	1

Table 6/6

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Nominelt avbrudd	Hurtiglevering
EN6402	3m		Nei
EN6403		5kAIC	Nei

Katalognummer	Lengde på inngangskabel	Nominelt avbrudd	Hurtiglevering
EN6450	1.8m		Nei
EN6808	3m		Nei
EN6810	3m		Nei
EN6812		5kAIC	Nei
EN6850	1.8m		Nei
EN6880	1.8m		Nei
EN6910	1.8m		Nei
EN6950	1.8m		Nei
EN6980	1.8m		Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order bracket for vertical mounting separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE