

Interscale Desktop Case, ikke perforert



Fleksibel veske med integrert EMC-beskyttelse. Basert på nVent SCHROFF interscale-plattformen og utviklet i samsvar med IEC 60297-3-109.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Modulær desktop case bestående av 4 monterte deler

Utviklet i henhold til IEC 60297-3-109 (under Progress i IEC)

Integrert EMC-beskyttelse

Inntrengningsbeskyttelse opptil IP 30

Farge RAL 7016

Modifisert eller tilpasset sak på forespørsel

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium; Stål
Type:	Skrivebord
Produktfamilie:	Interscale
Beskyttelsesgrad:	IP30
Fargekode:	RAL 7016
Produkttype:	Liten formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Pakkeantall	Bredde	Dybde	Kjøling	Farge
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	Ikke-perforert	Antracittgrå
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	Ikke-perforert	Antracittgrå

Table 2/2

Katalognummer	Avslutt	Hurtiglevering
14820-133	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei

Katalognummer	Avslutt	Hurtiglevering
14820-134	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-154	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-254	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-155	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-175	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-195	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-197	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-255	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-275	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-295	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-297	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-375	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-395	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei
14820-397	Aluminium-sinkbelagt, Pulverlakkert	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE