


Interscale monteringsbrakett for 70 mm FHC

Monteringsbraketten gjør det mulig for en bruker å montere en Intel- eller AMD-prosessor.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Designet for ATX/ITX/Mini ITX og COM ved hjelp av Intel Core-i-prosessorer og AMD-prosessorer med følgende kontakter:
Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Bruk Hold ut soner slik at de ikke forstyrrer andre bordkomponenter

Designet for å montere den 70 mm fleksible varmelederen til the CPU

SPESIFIKASJONER

Produkttype:	Brakett
Fungerer med:	Tilfeller
Type:	CPU-adresse
Produktserie:	Interscale

Table 1/1

Katalognummer	Designfunksjon	Antall pakker	Overflate	Materiale	Hurtiglevering
24830-002	Intel CPU	1	Aluminium-sinkbelagt	Stål	Nei
24830-003	AMD CPU	1	Aluminium-sinkbelagt	Stål	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE