


Labrack 19-tommers åpne stativer



19-tommers søyler for åpen eller bar rack med en lastekapasitet på opptil 200 kg. Disse 19-tommers stolpene kan monteres på en mobil eller stasjonær base.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Mobil eller stasjonær

Forskjellige hyller

Tilbehør for kabelkanal

Stasjonær bæreevne på 200 kg eller 150 kg (se spesifikasjonstabellen) ved et definert tyngdepunkt midt i labstativet

Anbefalt maks. chassisdypde 400 mm.

SPESIFIKASJONER

Bredde: 600mm

Produkttype: Rack

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rammemateriale	Pakkeantall	Samsvarer med	Avslutt
20118-742	39U	1831mm	Stål	1	IEC 60297-3-100	Pulverlakkert
20118-741	24U	1164mm	Stål	1	IEC 60297-3-100	Pulverlakkert

Table 2/2

Katalognummer	Materiale	Statisk belastning	Hurtiglevering
20118-742	Stål	150kg	Nei
20118-741	Stål	150kg	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE