


# Novastar Frame, Slim-Line



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

## SERTIFISERINGER

---



## FUNKSJONER

---

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

## SPESIFIKASJONER

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Statisk belastning:</b> | 200kg           |
| <b>Rammemateriale:</b>     | Aluminium       |
| <b>Materiale:</b>          | Aluminium       |
| <b>Produkttype:</b>        | Skap-/rackramme |

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 28230-001     | 6U        | 323mm  | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-004     | 9U        | 456mm  | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-007     | 12U       | 589mm  | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-011     | 16U       | 767mm  | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-015     | 20U       | 945mm  | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-020     | 25U       | 1167mm | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-029     | 34U       | 1567mm | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-033     | 38U       | 1745mm | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-042     | 47U       | 2145mm | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-048     | 43U       | 1967mm | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-054     | 12U       | 589mm  | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-055     | 12U       | 589mm  | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-060     | 6U        | 323mm  | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-063     | 9U        | 456mm  | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-066     | 12U       | 589mm  | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-070     | 16U       | 767mm  | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-074     | 20U       | 945mm  | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-079     | 25U       | 1167mm | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 28230-088     | 34U       | 1567mm | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-092     | 38U       | 1745mm | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-097     | 43U       | 1967mm | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-101     | 47U       | 2145mm | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-126     | 12U       | 589mm  | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-130     | 16U       | 767mm  | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-134     | 20U       | 945mm  | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-139     | 25U       | 1167mm | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-148     | 34U       | 1567mm | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-152     | 38U       | 1745mm | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-157     | 43U       | 1967mm | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-162     | 47U       | 2145mm | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-190     | 16U       | 767mm  | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-191     | 16U       | 767mm  | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-194     | 20U       | 945mm  | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-195     | 20U       | 945mm  | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-198     | 25U       | 1167mm | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-199     | 25U       | 1167mm | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 28230-202     | 34U       | 1567mm | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-203     | 34U       | 1567mm | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-206     | 38U       | 1745mm | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-207     | 38U       | 1745mm | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-210     | 43U       | 1967mm | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-211     | 43U       | 1967mm | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-214     | 47U       | 2145mm | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-215     | 47U       | 2145mm | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-024     | 29U       | 1345mm | 553mm  | 500mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-083     | 29U       | 1345mm | 553mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-143     | 29U       | 1345mm | 553mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 28230-218     | 29U       | 1345mm | 553mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 28230-226     | 29U       | 1345mm | 553mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |

Table 2/2

| Katalognummer | Fargekode | Overflate    | Type       | Sertifiseringer | Hurtiglevering |
|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 28230-001     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-004     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-007     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-011     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |

| Katalognummer | Fargekode | Overflate    | Type       | Sertifiseringer | Hurtiglevering |
|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 28230-015     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-020     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-029     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-033     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-042     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-048     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-054     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-055     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-060     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-063     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-066     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-070     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-074     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-079     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-088     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-092     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-097     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-101     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |

| Katalognummer | Fargekode | Overflate    | Type       | Sertifiseringer | Hurtiglevering |
|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 28230-126     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-130     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-134     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-139     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-148     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-152     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-157     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-162     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-190     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-191     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-194     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-195     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-198     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-199     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-202     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-203     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-206     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-207     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |

| Katalognummer | Fargekode | Overflate    | Type       | Sertifiseringer | Hurtiglevering |
|---------------|-----------|--------------|------------|-----------------|----------------|
| 28230-210     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-211     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-214     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-215     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie | RoHS            | Nei            |
| 28230-024     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie |                 | Nei            |
| 28230-083     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie |                 | Nei            |
| 28230-143     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie |                 | Nei            |
| 28230-218     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie |                 | Nei            |
| 28230-226     | RAL 7021  | Pulverbelagt | Smal serie |                 | Nei            |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**