


Utendørs UNIBODY VENTILASJONSKABINETT



nVent SCHROFFS utendørsskap beskytter slike elektroniske komponenter mot ekstremvær og vandalisme, noe som sikrer driftskontinuitet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Dobbeltgjenger, al

Tvungen varmeavledning via vifte montert i sidepanelet, maks. 35 W/K.

IP 55

Innvendig etui med avtakbar ytterkledning

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium

Table 1/3

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
11249-007	Utendørs kabinett	Unibody	16U	930mm	700mm	500mm
11249-012	Utendørs kabinett	Unibody	25U	1330mm	700mm	500mm

Katalognummer	Produkttype	Produktfamilie	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Dybde
11249-009	Utendørs kabinett	Unibody	20U	1100mm	700mm	500mm

Table 2/3

Katalognummer	Veggtype	Dørtype	Tilgang	Kjøling	EMC-skjerming	Samsvarer med
11249-007	Dobbel waled	Enkeltdør	Foran	Ventilering av vifte	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-012	Dobbel waled	Enkeltdør	Foran	Ventilering av vifte	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-009	Dobbel waled	Enkeltdør	Foran	Ventilering av vifte	Nei	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Katalognummer	Pakkeantall	Avslutt	Hurtiglevering
11249-007	1	Pulverlakkert	Ja
11249-012	1	Pulverlakkert	Ja
11249-009	1	Pulverlakkert	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for veggmontering separat.

Ytterligere sokkel/sokkel høyder på forespørsel.

Bestill panel-/glidefester separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE