

Panhead Screw, Pozidrive

Panhead Screw, Pozidrive.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Panhead screw, pozidrive

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skruer

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Diameter	Lengde	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Produktserie
21102-024	3mm	6mm	Sinkbelagt	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Sinkbelagt	100	M5	
21101-314		5mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	

Katalognummer	Diameter	Lengde	Overflate	Antall pakker	Gjengestørrelse	Produktserie
21100-021	6mm	16mm	Sinkbelagt	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Sinkbelagt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Sinkbelagt	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Sinkbelagt	50	M6	
21120-203	6mm	16mm	Sinkbelagt	100	M6	
21101-219		6mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	Rammetype, pluggbar enhet
21101-069		8mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	Rammetype, pluggbar enhet
21101-220		10mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	Rammetype, pluggbar enhet
21100-788		12mm	Sinkbelagt	100	M5	EuropacPRO
21101-221		12mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	Rammetype, pluggbar enhet
21101-222		16mm	Nikkelbelagt	100	M2.5	Rammetype, pluggbar enhet

Table 2/2

Katalognummer	Type	Fungerer med	Gjengetype	Sertifiseringer	Hurtiglevering
---------------	------	--------------	------------	-----------------	----------------

21102-024	Panhodeskruer		Metrisk	RoHS	Nei
21120-150	Kodeblokk	Skap		RoHS	Nei
21101-314	Panhodeskruer	Bakplater, Testadaptere		RoHS	Nei
21100-021	Panhodeskruer	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nei
21100-022	Panhodeskruer	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nei
21100-650	Panhodeskruer	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	Nei
21120-202	Panhodeskruer	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP			Nei
21120-203	Panhodeskruer	Frontpaneler, Euraback, Novastar, Varistar, Varistar CP			Nei
21101-219	Panhodeskruer	Bakplater, Testadaptere		RoHS	Nei
21101-069	Panhodeskruer	Bakplater, Testadaptere		RoHS	Nei
21101-220	Panhodeskruer	Bakplater, Testadaptere		RoHS	Nei
21100-788	Panhodeskruer	Delrack		RoHS	Nei
21101-221	Panhodeskruer	Bakplater, Testadaptere		RoHS	Nei
21101-222	Panhodeskruer	Bakplater, Testadaptere		RoHS	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE