


Panhodets skrue



Pan head skruer er en vanlig hode type ikke-forsenket skruehode som brukes i selvgjengende skruer, selvborende skruer og maskinskruer. De har brede hoder, en flat bærende overflate, høy vertikal, skråfaset, eller buede sider, og en flat eller litt kuppelformet toppoverflate med en innfelt socket.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Panhodets skrue

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Skrue

Table 1/2

Katalognummer	Diameter	Lengde	Pakkeantall	Gjengestørrelse	Materiale	Type
21101-365	6mm	12mm	50	M6	Stål	Panhodets skrue
21101-366	6mm	12mm	100	M6	Stål	Panhodets skrue

Table 2/2

Katalognummer	Hurtiglevering
21101-365	Nei

Katalognummer	Hurtiglevering
21101-366	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE