

# Plug-in Unit Kit med IET håndtak, skjermet, svart, 6 U



Plug-in-enhet, med IET innsetter/avtrekk svart håndtak, 3 U, front montering. Det U-formede frontpanelet muliggjør skjerming med en tekstilpakning.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

U-formet frontpanel for tekstilpakning

Egnet for innsetting og ekstraksjonskrefter opp til 700 N (per par)

Aktiver installasjonen av en mikrobryter

Aktiver installasjon av kodingskopper i samsvar med IEC 60297-3-103 / IEEE 1101,10

## SPESIFIKASJONER

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Rackhøyde:</b>     | 6U                           |
| <b>Materiale:</b>     | Aluminium                    |
| <b>Avslutt:</b>       | Eloksert; Passivisert        |
| <b>Produkttype:</b>   | Frontpanel                   |
| <b>Type:</b>          | Frontpanel med håndtak (PIU) |
| <b>EMC-skjerming:</b> | Ja                           |

Table 1/2

| Katalognummer | Rackbredde | Pakkeantall | Håndtakstype | Montering   | Pakning     | Front finish |
|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 20848-766     | 4HP        | 1           | IET          | Skrue foran | Tekstil EMC | Eloksert     |
| 20848-767     | 8HP        | 1           | IET          | Skrue foran | Tekstil EMC | Eloksert     |
| 20848-768     | 12HP       | 1           | IET          | Skrue foran | Tekstil EMC | Eloksert     |

Table 2/2

| Katalognummer | Bakutførelse | Behandlede kanter | Samsvarer med                                                  | Høyde   | Bredde | Hurtiglevering |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 20848-766     | Etset        | Nei               | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 261.8mm | 20mm   | Nei            |
| 20848-767     | Etset        | Nei               | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 261.8mm | 40.3mm | Nei            |
| 20848-768     | Etset        | Nei               | IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11 | 261.8mm | 60.6mm | Nei            |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**