

# Plug-in Unit Kit med Trapezoid håndtak, uskjermet, grå



Plug-in-enhet med statisk håndtak og flatt frontpanel. Det grå håndtaket er montert på frontpanelet.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Flatt frontpanel

Håndtak uten ekstraksjonsfunksjon

## SPESIFIKASJONER

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Materiale:</b>   | Aluminium                    |
| <b>Avslutt:</b>     | Eloksert; Passivisert        |
| <b>Produkttype:</b> | Frontpanel                   |
| <b>Type:</b>        | Frontpanel med håndtak (PIU) |

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhøyde | Rackbredde | Pakkeantall | Håndtakstype        | Montering   | Front finish |
|---------------|-----------|------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20818-017     | 3U        | 3HP        | 1           | Trapecform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |

| Katalognummer | Rackhøyde | Rackbredde | Pakkeantall | Håndtakstype        | Montering   | Front finish |
|---------------|-----------|------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20818-018     | 3U        | 4HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-019     | 3U        | 5HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-021     | 3U        | 7HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-022     | 3U        | 8HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-023     | 3U        | 10HP       | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-026     | 6U        | 5HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-024     | 3U        | 12HP       | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-027     | 6U        | 6HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-162     | 6U        | 7HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-029     | 6U        | 10HP       | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-120     | 6U        | 12HP       | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-020     | 3U        | 6HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-025     | 6U        | 4HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |
| 20818-028     | 6U        | 8HP        | 1           | Trapesform, statisk | Skrue foran | Eloksert     |

Table 2/3

| Katalognummer | Bakutførelse | Behandlede kanter | Brennbarhetsvurdering | Samsvarer med                             | EMC-skjerming | Høyde (H) |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| 20818-017     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |

| Katalognummer | Bakutførelse | Behandlede kanter | Brennbarhetsvurdering | Samsvarer med                             | EMC-skjerming | Høyde (H) |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| 20818-018     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |
| 20818-019     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |
| 20818-021     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |
| 20818-022     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |
| 20818-023     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |
| 20818-026     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 261.8mm   |
| 20818-024     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |
| 20818-027     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 261.8mm   |
| 20818-162     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 261.8mm   |
| 20818-029     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 261.8mm   |
| 20818-120     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 261.8mm   |


| Katalognummer | Bakutførelse | Behandlede kanter | Brennbarhetsvurdering | Samsvarer med                             | EMC-skjerming | Høyde (H) |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|
| 20818-020     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 128.4mm   |
| 20818-025     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 261.8mm   |
| 20818-028     | Passivisert  | Nei               | UL® 94V-0             | EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101 | Nei           | 261.8mm   |

Table 3/3

| Katalognummer | Bredde (W) | Hurtiglevering |
|---------------|------------|----------------|
| 20818-017     | 14.9mm     | Nei            |
| 20818-018     | 20mm       | Nei            |
| 20818-019     | 25mm       | Nei            |
| 20818-021     | 35.2mm     | Nei            |
| 20818-022     | 40.3mm     | Nei            |
| 20818-023     | 50.5mm     | Nei            |
| 20818-026     | 25mm       | Nei            |
| 20818-024     | 60.6mm     | Nei            |
| 20818-027     | 30.1mm     | Nei            |
| 20818-162     | 35.2mm     | Nei            |
| 20818-029     | 50.5mm     | Nei            |
| 20818-120     | 60.6mm     | Nei            |

| Katalognummer | Bredde (W) | Hurtiglevering |
|---------------|------------|----------------|
| 20818-020     | 30.1mm     | Nei            |
| 20818-025     | 20mm       | Nei            |
| 20818-028     | 40.3mm     | Nei            |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**