

Frontpanel for statisk Trapezoid-håndtak med pluggenhet U-profil



U-profil frontpanel. Muliggjør montering av et statisk trapesformet håndtak av plast eller Alu-profil. Frontpanelet kan skjermes med en tekstilpakning.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Al ekstrudering, front anodisert, bakre ledende, innrettingspinne presset, rustfritt stål

Frontpanel, U-profil, skjermbart

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Overflate:	Elokseret; Passivisert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel for håndtak (PIU)
EMC-beskyttelse:	Nei (ettermonterbar)

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	EMC-pakningstype
30849-086	3U	3HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-087	3U	4HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-088	3U	5HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-089	3U	6HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-090	3U	7HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-091	3U	8HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-092	3U	10HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-093	3U	12HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-097	6U	3HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-098	6U	4HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-099	6U	5HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-100	6U	6HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-101	6U	7HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-102	6U	8HP	1	Trapesform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Håndtakstype	Montering	EMC-pakningstype
30849-103	6U	10HP	1	Trapecform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil
30849-104	6U	12HP	1	Trapecform, statisk, Aluminiumprofil	Skrue foran	Tekstil

Table 2/3

Katalognummer	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	Dybde	Høyde
30849-086	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-087	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-088	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-089	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-090	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-091	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-092	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-093	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-097	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-098	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-099	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-100	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-101	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-102	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Katalognummer	Fremre overflate	Bakre flate	Behandlede kanter	Samsvarer med	Dybde	Høyde
30849-103	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-104	Eloksert	Ledende	Nei	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

Katalognummer	Bredde	Hurtiglevering
30849-086	14.9mm	Nei
30849-087	20mm	Nei
30849-088	25mm	Nei
30849-089	30.1mm	Nei
30849-090	35.2mm	Nei
30849-091	40.3mm	Nei
30849-092	50.5mm	Nei
30849-093	60.6mm	Nei
30849-097	14.9mm	Nei
30849-098	20mm	Nei
30849-099	25mm	Nei
30849-100	30.1mm	Nei
30849-101	35.2mm	Nei
30849-102	40.3mm	Nei
30849-103	50.5mm	Nei

Katalognummer	Bredde	Hurtiglevering
30849-104	60.6mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill EMC-profiltetning separat.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE