

# PMC Mezzanine Front Panel, Untreated, With EMC Shielding



Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs. Available in different treatments. For O-ring EMC gasket.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs

EMC shielding with conductive O-ring

## SPESIFIKASJONER

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Produkttype:</b>     | Frontpanel              |
| <b>Type:</b>            | Frontpanel uten håndtak |
| <b>EMC-beskyttelse:</b> | Ja                      |

Table 1/3

| Katalognummer | Antall pakker | Tilbehørstype | Montering           | EMC-pakningstype | Fremre overflate | Bakre flate  |
|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| 20835-598     | 1             | Frontpanel    | Front som skrues på | O-ring           | Anodisert        | Strømledende |
| 20835-889     | 1             | Frontpanel    | Front som skrues på | O-ring           | Anodisert        | Strømledende |

| Katalognummer | Antall pakker | Tilbehørstype | Montering          | EMC-pakningstype | Fremre overflate | Bakre flate  |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| 20835-890     | 1             |               | Front som skrus på |                  |                  |              |
| 20835-922     | 1             |               | Front som skrus på |                  | Krombelagt       | Krombelagt   |
| 20835-923     | 1             |               | Front som skrus på |                  | Krombelagt       | Krombelagt   |
| 20835-893     | 10            |               | Front som skrus på |                  | Krombelagt       | Krombelagt   |
| 20835-924     | 10            |               | Front som skrus på |                  | Krombelagt       | Krombelagt   |
| 20835-928     | 10            |               | Front som skrus på |                  | Anodisert        | Strømledende |

Table 2/3

| Katalognummer | Behandlede kanter | Samsvarer med             | Dybde | Overflate | Høyde | Materiale |
|---------------|-------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 20835-598     | Nei               | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | 2.5mm | Anodisert | 74mm  | Aluminium |
| 20835-889     | Nei               | PMC Mezzanine, IEEE P1386 | 2.5mm | Anodisert | 74mm  | Aluminium |
| 20835-890     | Nei               | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |       |           | 74mm  | Sink      |
| 20835-922     | Ja                | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |       |           | 74mm  | Sink      |
| 20835-923     | Ja                | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |       |           | 74mm  | Sink      |
| 20835-893     | Ja                | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |       |           | 74mm  | Sink      |
| 20835-924     | Ja                | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |       |           | 74mm  | Sink      |
| 20835-928     | Nei               | PMC Mezzanine, IEEE P1386 |       |           | 74mm  | Sink      |

Table 3/3

| Katalognummer | Bredde | Hurtiglevering |
|---------------|--------|----------------|
| 20835-598     | 12.7mm | Nei            |
| 20835-889     | 12.7mm | Nei            |
| 20835-890     | 12.7mm | Nei            |
| 20835-922     | 12.7mm | Nei            |
| 20835-923     | 12.7mm | Nei            |
| 20835-893     | 12.7mm | Nei            |
| 20835-924     | 12.7mm | Nei            |
| 20835-928     | 12.7mm | Nei            |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**