

PSU 19-tommers AC/DC lineær regulator, Dual

Lineær regulator for bruk som bare tillater et svært lavt støynivå på utgangene.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

2 utgangsspenninger, galvanisk separert

Høy kontrollnøyaktighet, lav gjenværende rippel og svært lav interferens

Nettspenning 230 VAC (kan byttes til 115 VAC med omregningssett for nettspenning)

Egnet for medisinsk bruk (8 mm sikkerhetsklareringer)

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Type	Inngangsspenning AC	Effekt	Antall utgangsspenninger	Spenning 1	Nåværende 1
13105-017	19-tommers lineær regulator	230V	10W	2	12V	0.4A
13105-018	19-tommers lineær regulator	230V	12W	2	15V	0.4A
13105-022	19-tommers lineær regulator	230V	24W	2	12V	1A

Katalognummer	Type	Inngangsspenn ing AC	Effekt	Antall utgangsspenni nger	Spenning 1	Nåværende 1
13105-023	19-tommers lineær regulator	230V	30W	2	15V	1A
13105-021	19-tommers lineær regulator	230V	14W	2	5V	1.4A
13105-027	19-tommers lineær regulator	230V	36W	2	12V	1.5A
13105-028	19-tommers lineær regulator	230V	45W	2	15V	1.5A
13105-029	19-tommers lineær regulator	230V	58W	2	24V	1.2A

Table 2/3

Katalognummer	Spenning 2	Nåværende 2	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall
13105-017	12V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-018	15V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-022	12V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-023	15V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-021	5V	1.4A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-027	12V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-028	15V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-029	24V	1.2A	3U	14HP	171.93mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Sertifiseringer	Hurtiglevering
13105-017	RoHS, CE, EN 62368-1	Nei
13105-018	CE, EN 62368-1, RoHS	Nei

Katalognummer	Sertifiseringer	Hurtiglevering
13105-022	CE, RoHS	Nei
13105-023	RoHS, CE	Nei
13105-021	RoHS, CE	Nei
13105-027	CE, RoHS	Nei
13105-028	RoHS, CE	Nei
13105-029	CE, RoHS	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill frontpanelet separat.

Utdata ved $t_a = 0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE