

PSU 19-tommers AC/DC MAXPOWER 100 W, enkel



Pluggbare 19-tommers strømforsyninger med H15-kontakt for vifteløse applikasjoner. Med et bredt spekter av AC-inngang og en utgangsspenning.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Bredt inngangsspenningsområde 90 ... 254 VAC og 100 ... 360 VDC med korleksjon av aktiv effekt (PFC)

1 utgangsspenning

Signal: Utgangsspenning OK

Høy effekttetthet

Integrert dekoblingsdiode for redundans

Active Current Share Bus (CSB)

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Type	Inngangsspenning AC	Effekt	Antall utgangsspenninger	Spenning 1	Strøm 1
13100-104	19-tommers svitsjemodus	90 – 264V	99W	1	15V	6.6A

Katalognummer	Type	Inngangsspenn ing AC	Effekt	Antall utgangsspenni nger	Spenning 1	Strøm 1
13100-103	19-tommers svitsjemodus	90 – 264V	100W	1	12V	8.3A
13100-102	19-tommers svitsjemodus	90 – 264V	80W	1	5V	16A
13100-105	19-tommers svitsjemodus	90 – 264V	101W	1	24V	4.2A

Table 2/2

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Antall pakker	Hurtiglevering
13100-104	3U	6HP	1	Nei
13100-103	3U	6HP	1	Nei
13100-102	3U	6HP	1	Nei
13100-105	3U	6HP	1	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill frontpanelet separat.

Utgangsdata ved nettspenning > 190 VAC, $t_a = 0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE