

PSU 19" AC/DC for VMEbus



Pluggable 19" Power Supply for VMEbus applications.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Wide input voltage range 90 ... 264 VAC and 130 ... 350 VDC with active power factor correction (PFC)

VMEbus signalling

3 output voltages

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Type	Fungerer med	Inngangsspenn ing AC	Effekt	Antall utgangsspenni nger	Spennig 1
13100-205	19-tommers vekslemodus	VMEbus- systemer	90 – 264V	150W	3	5V
13100-204	19-tommers vekslemodus	VMEbus- systemer	90 – 264V	224W	3	5V
13100-203	19-tommers vekslemodus	VMEbus- systemer	90 – 264V	224W	3	5V

Table 2/3

Katalognummer	Strøm 1	Spenning 2	Strøm 2	Spenning 3	Strøm 3	Rackhøyde
13100-205	20A	12V	4A	-12V	3A	6U
13100-204	28A	15V	5.6A	-15V	2.4A	6U
13100-203	28A	12V	7A	-12V	3A	6U

Table 3/3

Katalognummer	Rackbredde	Dybde	Antall pakker	Hurtiglevering
13100-205	8HP	171.93mm	1	Nei
13100-204	12HP	171.93mm	1	Nei
13100-203	12HP	171.93mm	1	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Output data at $T_U = 0 \dots 40^\circ\text{C}$.

Output power $V_2 + V_3 = 60\text{ W}$.

Output currents (UL values in bracket): $V_1 = 5\text{ V} / I_1 = 20\text{ A}$ (18 A) $V_2 = 12\text{ V} / I_2 = 4\text{ A}$ (3 A) $V_3 = -12\text{ V} / I_3 = 3\text{ A}$ (2 A).

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE