

RatiopacPRO/-AIR stropp håndtak



Stropp håndtak for RatiopacPRO/-LUFT med en statisk bæreevne på 20 kg. Ettermontering uten mekanisk verktøy på etuiet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 20 kg.

Ettermontering uten mekanisk verktøy på sidepanelet til saken

SPESIFIKASJONER

- Fungerer med:** Tilfeller
- Produkttype:** Håndtak
- Produktserie:** RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	Håndtakstype	Hurtiglevering
24571-308	3U	315mm	1	Stropp	Nei
24571-316	4U	435mm	1	Stropp	Nei
24571-315	4U	375mm	1	Stropp	Nei
24571-314	4U	315mm	1	Stropp	Nei

Katalognummer	Rackhøyde	Dybde	Antall pakker	Håndtakstype	Hurtiglevering
24571-309	3U	375mm	1	Stropp	Nei
24571-310	3U	435mm	1	Stropp	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE