


RatiopacPRO stil, foran og bak Trim, Screwless Front



Den allsidige RatiopacPRO Style desktop saken har en beskyttende ramme design, gummistrimler, og ulike konfigurasjonsalternativer.

De fremre og bakre trimmer med Top & Bottom Rubber Strip alternativ gir kontakt beskyttelse og integrert stabling evne. Den sirkulerte gummistripedesignen beskytter hjørnet og er ideell for mindre mobile koffert. For større utstyr gir fronthåndtaket praktisk beskyttelse for bæring og tilkobling bak.

RatiopacPRO Style er designet for 19-tommers komponenter med føringsskinner eller egenutviklede komponenter med monteringsplate.

FUNKSJONER

Bordveske med beskyttende rammedesign og gummistrimler på toppen og bunnen for et sikkert stativ og med integrert stablefunksjon

Tilfelle for 19-tommers komponenter (føringsskinner) eller proprietære komponenter (monteringsplate).

For å etablere EMC-skjerming må ytterligere komponenter legges til kabinettet.

Forside for montering av frontpanel uten skruer og bakside klargjort for standard montering av frontpanel.

Perforert bunndeksel for luftkjøling

Ingen synlige skruer; kledning deler kan fjernes uten verktøy

For bretttybde 160 mm, 220 mm, 280 mm og 340 mm (avhengig av kasesdybden)

SPESIFIKASJONER

Produkttype:	Tilfelle
Type:	Etui for individuelle elektroniske komponenter
Produktfamilie:	RatiopacPRO-stil

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-625	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-626	6U	42HP	414mm	1	245.7mm	213.9mm
24582-634	6U	63HP	294mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-635	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-636	6U	63HP	414mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-644	6U	84HP	294mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-645	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-646	6U	84HP	414mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-647	6U	84HP	474mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-214	2U	28HP	294mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-215	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-224	2U	42HP	294mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-225	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-226	2U	42HP	414mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-234	2U	63HP	294mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-235	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-236	2U	63HP	414mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-244	2U	84HP	294mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-245	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-246	2U	84HP	414mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-247	2U	84HP	474mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-314	3U	28HP	294mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-315	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-324	3U	42HP	294mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-325	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-326	3U	42HP	414mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-334	3U	63HP	294mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-335	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-336	3U	63HP	414mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-344	3U	84HP	294mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-345	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-346	3U	84HP	414mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-347	3U	84HP	474mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-424	4U	42HP	294mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-425	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-426	4U	42HP	414mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-434	4U	63HP	294mm	1	156.8mm	320.6mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-435	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-436	4U	63HP	414mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-444	4U	84HP	294mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-445	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-446	4U	84HP	414mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-447	4U	84HP	474mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-624	6U	42HP	294mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-625	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-626	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-634	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-635	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-636	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-644	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-645	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-646	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-647	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-214	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-215	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-224	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-225	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-226	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-234	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-235	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-236	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-244	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-245	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-246	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-247	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-314	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-315	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-324	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-325	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-326	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-334	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-335	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-336	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-344	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-345	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-346	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-347	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-424	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-425	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-426	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-434	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-435	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-436	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-444	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-445	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-446	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-447	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-624	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm

Table 3/3

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-625	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-626	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-634	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-635	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-636	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-644	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-645	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-646	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-647	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-214	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24582-215	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24582-224	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-225	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-226	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-234	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-235	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-236	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-244	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-245	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-246	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-247	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-314	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24582-315	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-324	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-325	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-326	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-334	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-335	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-336	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-344	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-345	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-346	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-347	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-424	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-425	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-426	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-434	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-435	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-436	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-444	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-445	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-446	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-447	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-624	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For tilpassede konfigurasjoner (farger, størrelser osv.), vennligst besøk vår online konfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifikasjonstjeneste for kundespesifikke versjoner på forespørsel (spesielle farger, størrelser, utskjæringer, etc.).

Montering av lottstørrelse 1.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE