


RatiopacPRO stil, foran og bak Trim, standard skruing



Den allsidige RatiopacPRO Style desktop saken har en beskyttende ramme design, gummistrimler, og ulike konfigurasjonsalternativer.

De fremre og bakre trimmer med Top & Bottom Rubber Strip alternativ gir kontakt beskyttelse og integrert stabling evne. Den sirkulerte gummistripedesignen beskytter hjørnet og er ideell for mindre mobile koffert. For større utstyr gir fronthåndtaket praktisk beskyttelse for bæring og tilkobling bak.

RatiopacPRO Style er designet for 19-tommers komponenter med føringskinner eller egenutviklede komponenter med monteringsplate.

FUNKSJONER

Bordveske med beskyttende rammedesign og gummistrimler på toppen og bunnen for et sikkert stativ og med integrert stablefunksjon

Tilfelle for 19-tommers komponenter (føringsskinner) eller proprietære komponenter (monteringsplate)

For å etablere EMC-skjerming må ytterligere komponenter legges til kabinettet

Foran og bak forberedt for montering av frontpanel med krageskruer og hylser

Perforert bunndeksel for luftkjøling

Ingen synlige skruer; kledning deler kan fjernes uten verktøy

For bretttybde 160 mm, 220 mm, 280 mm og 340 mm (avhengig av kasesdybden)

SPESIFIKASJONER

Produkttype:	Tilfelle
Type:	Etui for individuelle elektroniske komponenter
Produktfamilie:	RatiopacPRO-stil

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-622	6U	42HP	414mm	1	245.7mm	213.9mm
24582-630	6U	63HP	294mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-632	6U	63HP	414mm	1	245.7mm	320.6mm
24582-640	6U	84HP	294mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-642	6U	84HP	414mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-643	6U	84HP	474mm	1	245.7mm	427.3mm
24582-210	2U	28HP	294mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24582-220	2U	42HP	294mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-222	2U	42HP	414mm	1	67.9mm	213.9mm
24582-230	2U	63HP	294mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-232	2U	63HP	414mm	1	67.9mm	320.6mm
24582-240	2U	84HP	294mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-242	2U	84HP	414mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-243	2U	84HP	474mm	1	67.9mm	427.3mm
24582-310	3U	28HP	294mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24582-320	3U	42HP	294mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-322	3U	42HP	414mm	1	112.3mm	213.9mm
24582-330	3U	63HP	294mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-332	3U	63HP	414mm	1	112.3mm	320.6mm
24582-340	3U	84HP	294mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-342	3U	84HP	414mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-343	3U	84HP	474mm	1	112.3mm	427.3mm
24582-420	4U	42HP	294mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-422	4U	42HP	414mm	1	156.8mm	213.9mm
24582-430	4U	63HP	294mm	1	156.8mm	320.6mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24582-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-432	4U	63HP	414mm	1	156.8mm	320.6mm
24582-440	4U	84HP	294mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-442	4U	84HP	414mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-443	4U	84HP	474mm	1	156.8mm	427.3mm
24582-620	6U	42HP	294mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-621	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-622	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-630	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-631	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-632	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-640	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-641	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-642	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-643	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm
24582-210	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-211	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-220	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-221	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-222	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-230	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-231	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-232	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-240	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-241	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-242	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-243	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	112mm
24582-310	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-311	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-320	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-321	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-322	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-330	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-331	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-332	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-340	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-341	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-342	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-343	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24582-420	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-421	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-422	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-430	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-431	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-432	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24582-440	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-441	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-442	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-443	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24582-620	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	290mm

Table 3/3

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-621	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-622	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-630	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-631	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-632	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-640	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-641	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-642	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-643	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-210	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24582-211	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24582-220	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-221	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-222	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-230	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-231	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-232	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-240	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-241	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-242	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-243	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24582-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24582-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24582-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24582-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24582-620	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For tilpassede konfigurasjoner (farger, størrelser osv.), vennligst besøk vår online konfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifikasjonstjeneste for kundespesifikke versjoner på forespørsel (spesielle farger, størrelser, utskjæringer, etc.).

Montering av lottstørrelse 1.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE