


RatiopacPRO stil, fremre håndtak og bakre sirkulerende Trim, Standard skruing



Den allsidige RatiopacPRO Style desktop saken har en beskyttende ramme design, gummistrimler, og ulike konfigurasjonsalternativer.

De fremre og bakre trimmer med Top & Bottom Rubber Strip alternativ gir kontakt beskyttelse og integrert stabling evne. Den sirkulerte gummistripedesignen beskytter hjørnet og er ideell for mindre mobile koffert. For større utstyr gir fronthåndtaket praktisk beskyttelse for bæring og tilkobling bak.

RatiopacPRO Style er designet for 19-tommers komponenter med førings Skinner eller egenutviklede komponenter med monteringsplate.

FUNKSJONER

Desktop case med beskyttende ramme design og front håndtak for en enkel håndtering. Bakre side med en sirkulerende gummistripe for å beskytte kabinettet under transport

Tilfelle for 19-tommers komponenter (førings Skinner) eller proprietære komponenter (monteringsplate)

For å etablere EMC-skjerming må ytterligere komponenter legges til kabinettet

Foran og bak forberedt for montering av frontpanel med krageskruer og hylser

Perforert bunndeksel for luftkjøling

Ingen synlige skruer; kledning deler kan fjernes uten verktøy

For brett dybde 160 mm, 220 mm, 280 mm og 340 mm (avhengig av kassedybden)

SPESIFIKASJONER

Produkttype:	Tilfelle
Type:	Etui for individuelle elektroniske komponenter
Produktfamilie:	RatiopacPRO-stil

Table 1/3

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24580-310	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24580-311	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-320	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-321	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-322	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-330	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-331	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-332	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-340	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-341	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-342	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-343	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-420	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-421	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-422	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-430	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-431	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-432	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-440	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

Katalognummer	Rackhøyde	Rackbredde	Dybde	Pakkeantall	Brukbar høyde	Brukbar bredde
24580-441	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-442	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-443	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3						
Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24580-310	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-311	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-320	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-321	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-322	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24580-330	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-331	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-332	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-340	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-341	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-342	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm
24580-343	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	157mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24580-420	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-421	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-422	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-430	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-431	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-432	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-440	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm

Katalognummer	Konstruksjon av frontrammen	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-skjerming	Avslutt	Høyde
24580-441	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-442	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm
24580-443	Sidestamme, Horisontale skinner	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nei (ettermonterbar)	Eloksert, Passivisert, Pulverlakkert	201mm

Table 3/3

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24580-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24580-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nei
24580-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24580-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24580-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24580-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24580-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24580-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24580-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24580-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei

Katalognummer	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning	Bredde	Hurtiglevering
24580-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24580-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24580-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24580-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24580-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nei
24580-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24580-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24580-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nei
24580-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24580-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24580-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei
24580-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For tilpassede konfigurasjoner (farger, størrelser osv.), vennligst besøk vår online konfigurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modifikasjonstjeneste for kundespesifikke versjoner på forespørsel (spesielle farger, størrelser, utskjæringer, etc.).

Montering av lottstørrelse 1.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE