

Sikker, dobbel W-Lock-strømledning



Sikre, doble W-Lock-strømledninger gir bedre oppbevaring av ledningen mellom både PDU og IT-utstyr. Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene for å hindre utilsiktet løsrivelse av strømtilkoblingene. Ledningene fungerer med alle tilsvarende standard IEC-stikkontakter, men låsefunksjonen krever kompatible W-lock- eller V-lock-uttak

FUNKSJONER

Sikre strømledninger med dobbel låsing

IEC C14/C20-pluggen låses til en hvilken som helst RackPower-PDU

IEC-kontakten for universell låsing låses sikkert inn i alle standard C14/C20-strøminntak

Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene og koble fra strømmen

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Type	Arbeider med	Lengde	Farge	Høyde	Lengde på inngangskabel
EP1314024X150	Kabel	RackPower	600mm	Svart	270mm	588m
EP1314048X125	Kabel	RackPower	1200mm	Svart	270mm	1.176m
EP1314072X100	Kabel	RackPower	1800mm	Svart	270mm	1.764m
EP1314B24X150	Kabel	RackPower	600mm	Blå	270mm	0.588m
EP1314B48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Blå	270mm	1.176m

Katalognummer	Type	Arbeider med	Lengde	Farge	Høyde	Lengde på inngangskabel
EP1314B72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Blå	270mm	1.764m
EP1314R24X150	Kabel	RackPower	600mm	Rød	270mm	0.588m
EP1314R48X125	Kabel	RackPower	1200mm	Rød	270mm	1.176m
EP1314R72X100	Kabel	RackPower	1800mm	Rød	270mm	1.764m
EP1920024X100	Kabel	RackPower	600mm	Svart	270mm	0.588m
EP1920048X75	Kabel	RackPower	1200mm	Svart	270mm	1.176m
EP1920072X50	Kabel	RackPower	1800mm	Svart	270mm	1.764m
EP1920B24X100	Kabel	RackPower	600mm	Blå	270mm	0.588m
EP1920B48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Blå	270mm	1.176m
EP1920B72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Blå	270mm	1.764m
EP1920R24X100	Kabel	RackPower	600mm	Rød	270mm	0.588m
EP1920R48X75	Kabel	RackPower	1200mm	Rød	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Kabel	RackPower	1800mm	Rød	270mm	1.764m

Table 2/2

Katalognummer	Pakkeantall	Pluggtype	Avtakbar inngangskabel	Hurtiglevering
EP1314024X150	150	C13/C14	Nei	Nei

Katalognummer	Pakkeantall	Pluggtype	Avtakbar inngangskabel	Hurtiglevering
EP1314048X125	125	C13/C14	Nei	Nei
EP1314072X100	100	C13/C14	Nei	Nei
EP1314B24X150	150	C13/C14	Nei	Nei
EP1314B48X125	125	C13/C14	Nei	Nei
EP1314B72X100	100	C13/C14	Nei	Nei
EP1314R24X150	150	C13/C14	Nei	Nei
EP1314R48X125	125	C13/C14	Nei	Nei
EP1314R72X100	100	C13/C14	Nei	Nei
EP1920024X100	100	C19/C20	Nei	Nei
EP1920048X75	75	C19/C20	Nei	Nei
EP1920072X50	50	C19/C20	Nei	Nei
EP1920B24X100	100	C19/C20	Nei	Nei
EP1920B48X75	75	C19/C20	Nei	Nei
EP1920B72X50	50	C19/C20	Nei	Nei
EP1920R24X100	100	C19/C20	Nei	Nei
EP1920R48X75	75	C19/C20	Nei	Nei
EP1920R72X50	50	C19/C20	Nei	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE