

Socket Strip, SCHUKO



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U by 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med Schuko-uttak.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

230 V, 16 A.

Horisontal eller vertikal montering

Tilkoblingskabel 2 m med SCHUKO/UTE-plugg

I samsvar med din 57620, VDE 0620

Installasjonshøyde 1 U

Socket strimler med SCHUKO stikkontakter

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium; Polyamid

Farge: Grå

Produkttype: Socket Strip

Table 1/2

Katalognummer	Sokkeltype	Antall socket	Bytt uttak	Spenning AC	Funksjon	Pakkeantall
---------------	------------	---------------	------------	-------------	----------	-------------

60110-200	SCHUKO	3	Nei	230V		1
60110-201	SCHUKO	4	Nei	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	Nei	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Ja	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Nei	230V	Forbigående beskyttelse	1
60110-214	SCHUKO	7	Nei	230V	Filter for nettundertrykking	1
60110-266	SCHUKO	6	Nei	230V	Forbigående beskyttelse, Filter for nettundertrykking	1
60110-203	SCHUKO	12	Nei	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Nei	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Nei	230V		1
60110-207	SCHUKO	12	Ja	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Ja	230V		1
60110-209	SCHUKO	19	Ja	230V		1
60110-211	SCHUKO	9	Nei	230V	Forbigående beskyttelse	1
60110-212	SCHUKO	6	Nei	230V	Overstrømbeskyttelse	1
60110-216	SCHUKO	6	Nei	230V	Beskyttelse av feilstrøm	1
60110-217	SCHUKO	6	Nei	230V	Beskyttelse av feilstrøm, Overstrømbeskyttelse	1

Table 2/2

Katalognummer	Dybde	Avslutt	Lengde	Hurtiglevering
60110-200	44mm	Eloksert	184mm	Nei
60110-201	44mm	Eloksert	210mm	Nei
60110-202	44mm	Eloksert	438.5mm	Nei
60110-206	44mm	Eloksert	438.5mm	Nei
60110-210	44mm	Eloksert	438.5mm	Nei
60110-214	44mm	Eloksert	438.5mm	Nei
60110-266	44mm	Eloksert	438.5mm	Nei
60110-203	44mm	Eloksert	947.5mm	Nei
60110-204	44mm	Eloksert	1202mm	Nei
60110-205	44mm	Eloksert	1753mm	Nei
60110-207	44mm	Eloksert	947.5mm	Nei
60110-208	44mm	Eloksert	1202mm	Nei
60110-209	44mm	Eloksert	1753mm	Nei
60110-211	44mm	Eloksert	947.5mm	Nei
60110-212	75mm	Eloksert	438.5mm	Nei
60110-216	88mm	Eloksert	438.5mm	Nei
60110-217	88mm	Eloksert	438.5mm	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringsbrakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE